

Rittal – The System.


Faster – better – everywhere.



IT 7030.950

Faixa luminosa LED

Estado: 20/01/2026 (Fonte: rittal.com.br-pt)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 7030.950 - Faixa luminosa LED para CMC III

Para a indicação do status em cores em um rack para redes/servidores. Assim que ocorrer uma falha, a faixa luminosa muda para a respectiva cor definida.



Recursos

Cód. Ref.	IT 7030.950
Descrição do produto	Para a indicação do status em cores em um rack para redes/servidores. Assim que ocorrer uma falha, a faixa luminosa muda para a respectiva cor definida.
Vantagens	Operação stand alone pela conexão direta da faixa luminosa LED RGB em uma fonte de alimentação de 24 V (DC) Montagem facilitada pela fixação por ímã integrada
Funcionamento	Controle pelo sistema CMC III Conexão por três das quatro conexões do relé da CMC III I/O Unit Conexão pelo relé de alarme da unidade de processamento/ Compact com mudança de cores Conexão direta à fonte de alimentação do CMC III Os três cabos de ligação da faixa luminosa LED ativam as três cores primárias: vermelho, verde e azul. Se duas ou três cores forem ativadas ao mesmo tempo, é possível criar as respectivas cores secundárias. As ligações com os avisos e alarmes dos sensores são realizadas por meio de tarefas no sistema CMC III.
Material	Alumínio Plástico
Escopo de fornecimento	Faixa luminosa LED com fixação por ímã Cabo de ligação com 0,1 m Extensão com 2,4 m com quatro conectores pré-confeccionados para a CMC III I/O Unit

Recursos

Ballast	Reator eletrônico de longo alcance
Opções de conexão	Alimentação através de conector Chave de posicionamento da porta Cabo de passagem (estruturação de fileiras de luminárias)
Lâmpada	LEDs
Grau de proteção	I (condutor de proteção)
Tipo de montagem de luminárias	Parafusado
Com DC	1,1 A
Dimensões	Largura: 18 mm Altura: 1.830 mm Profundidade: 24,2 mm
Tomadas	D, contato de segurança (tipo F, CEE 7/4)
Tensão nominal de serviço	24 V (DC)
Modelo de tomada	D, contato de segurança (tipo F, CEE 7/4)
Emb.	1 unid.
Peso líquido	1
Peso bruto	1.28
Número da tarifa alfandegária	85311095
EAN	4028177951563
ETIM 9	EC000321
ECLASS 8.0	27189241