

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6380.000

## Optipanel

Estado: 26/06/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6380.000 - Optipanel

Painéis em alumínio com elevada condutividade térmica para perfeita dissipação passiva do calor. Para soluções de controle e painéis menores. Design totalmente funcional praticamente tão compacto quanto os próprios equipamentos.



## Recursos

|                        |   |
|------------------------|---|
| Cód. Ref.              | CP 6380.000   |
| Modelo                 | Conexão angular de braços articulados de 120 x 65 mm  |
| Vantagens              | Painéis em alumínio com elevada condutividade térmica para perfeita dissipação passiva do calor.<br>Peso reduzido com elevado nível de estabilidade<br>Compatíveis com todos os sistemas verticais e sistemas de braço articulado da Rittal |
| Material               | Painel: perfil em alumínio extrudado<br>Cantoneiras: zinco fundido sob pressão<br>Capas de proteção: plástico   |
| General colour         | Anodizada natural   |
| Cor                    | Painel: anodizado natural<br>Cantoneiras: RAL 7035<br>Capas de proteção: semelhante a RAL 7024  |
| Escopo de fornecimento | Caixa com painel traseiro com dobradiças<br>Inclui vedações   |

# Recursos

|  |   |
|--|---|
| Dimensões                                      | Largura: 526,6 mm<br>Altura: 354,3 mm<br>Profundidade: 110 mm   |
| Profundidade de montagem                       | 100 mm  |
| Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529 | IP 65   |
| Adequado para painel frontal com largura       | 482,6 mm  |
| Adequado para painel frontal com altura        | 310,3 mm  |
| Modelo   | Acesso para serviço por trás  |
| Nota   | O lado da conexão de braços articulados pode ser alterado simplesmente virando o painel<br>Fecho de palheta dupla de 3,0 mm, podendo ser substituído pelos fechos de 41 mm, pelos puxadores em plástico ou pelos puxadores do modelo C<br>Dobradiças do painel traseiro montadas no lado mais longo do painel |
| Material básico                                | Alumínio  |
| Fecho  | Modelo do fecho: lingueta<br>Quantidade de fechos: 2<br>Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm   |
| Emb.   | 1 unid.   |
| Peso líquido                                   | 5,86 kg   |
| Peso bruto                                     | 6,168 kg  |
| Número da tarifa alfandegária                  | 94032080  |
| ETIM 9   | EC002504  |
| ECLASS 8.0                                     | 27180505  |
| Descrição do produto                           | OPTPANEL 19"X7UA - PROF. 110  |

# Aprovações

---

Aprovações

UL + C-UL (listed)

---

Explicações

Declaration of conformity

Declaración de conformidad UK