## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





## DK 7030.233 Leitor do transponder

Estado: 9/12/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



# DK 7030.233 - Leitor do transponder para CMC III e interface IoT

Para gerenciar os acessos às portas.

#### Recursos

Cód. Ref.	DK 7030.233
Modelo	Leitor do transponder para Mifare, Legic Advant, HID, FeliCa (Legic Prime sob consulta)
Descrição do produto	Leitor do transponder CMC III, para liberação das portas de racks ou salas, conexão à unidade de processamento CMC III por meio da unidade CMC III CAN Bus Access, liberação pelo cartão transponder.
Vantagens	Possibilidade de utilização de um sistema de leitura para diversos fechos se estiverem conectados ao mesmo sistema CMC III ou interface IoT Alto grau de segurança pelo princípio dos quatro olhos
Dados técnicos	Frequência: 13,56 MHz Frequência das unidades RFID
Aplicações	Em portas VX IT Ao lado de portas de salas
Funcionamento	Conexão direta ao controle de acesso CMC III ou ao módulo de controle de portas do CMC III Indicação óptica (LED) e acústica (alarme) do status Gerenciamento das autorizações pelo sistema CMC III, interface IoT ou RiZone Abertura das portas por, no máximo, dois códigos numéricos interligados (princípio dos quatro olhos) Controle pelo CMC III de: fecho Comfort online VX, sistema de abertura automática de porta (janelas para ventilação), saídas do relé do CMC III
Material	Plástico
Cor	RAL 9005

© Rittal 2025

### Recursos

Escopo de fornecimento	Leitor do transponder
	Cabo de ligação com 2,9 m
	Adaptador para porta transparente com moldura em alumínio para
	o VX IT
	Cartão transponder Mifare classic
	Inclui material de fixação
Instalações possíveis	Em portas VX IT
	Ao lado de portas de salas
Transponder tags	ISO14443A - MIFARE Classic
	ISO14443A - MIFARE Classic EV1
	ISO14443A - MIFARE DESFire EV1
	ISO14443A - MIFARE DESFire EV2
	ISO14443A - MIFARE Plus S, X
	ISO14443A - MIFARE Smart MX
	ISO14443A - MIFARE Ultralight
	ISO14443A - MIFARE Ultralight C
	ISO14443A - NTAG2xx
	ISO18092 ECMA-340 - Sony FeliCa
	ISO15693 - HID iCLASS SE/SR
	ISO15693 - ICODE SLI
	ISO15693 - LEGIC Advant
	ISO15693 - Tag-it
Dimensões	Largura: 50 mm
	Altura: 190 mm
	Profundidade: 25 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.276
Peso bruto	0.28
Número da tarifa alfandegária	85311095
EAN	4028177936546
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253

© Rittal 2025 3

## Aprovações

Aprovações	UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity

© Rittal 2025