

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.571 Unidade CMC III LTE

Estado: 22/06/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.571 - Unidade CMC III LTE

Com muita confiabilidade, a unidade CMC III LTE envia mensagens com informações sobre os alarmes do ISDN ou LTE.

Recursos

| | |
|---------------------------------|--|
| Cód. Ref. | DK 7030.571 |
| Descrição do produto | Para instalação de uma linha de transmissão redundante ou para ampliação do alarme quando não houver infraestrutura de rede. A mensagem do alarme é enviada por SMS. Cobertura de LTE (4G), UMTS (3G) e GSM (2G) com função de mudança automática, vide bandas e frequências. O próprio cliente tem que providenciar um cartão SIM convencional. |
| Dados técnicos | A unidade CMC III LTE pode ser utilizada em redes de telefonia móvel 4G, 3G e 2G nas seguintes faixas de frequência: 4G LTE banda 1 (2100 MHz) 4G LTE banda 3 (1800 MHz) 4G LTE banda 8 (900 MHz) 4G LTE banda 20 (800 MHz) 4G LTE banda 28 (700 MHz) 3G UMTS banda 1 (2100 MHz) 3G UMTS banda 8 (900 MHz) 2G GSM (900 MHz) 2G GSM (1800 MHz) |
| Material | Plástico |
| Cor | Lado da frente: RAL 9005 Caixa: RAL 7035 |
| Escopo de fornecimento | Unidade CMC III LTE Cabo RJ12 Antena com base magnética |
| Serial interface | 2 x RJ12 |
| Dimensões | Largura: 138 mm Altura: 40 mm Profundidade: 132 mm |
| Faixa de temperatura de serviço | 0 °C...55 °C |

Recursos

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Faixa de temperatura de armazenagem | 45 °C...85 °C |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 0,6 kg |
| Peso bruto | 0,645 kg |
| Número da tarifa alfandegária | 85176200 |
| ETIM 9 | EC002627 |
| ECLASS 8.0 | 27189253 |
| Descrição do produto | CMC III LTE UNIT |

Aprovações

| | |
|-------------|--|
| Explicações | Declaration of conformity Declaración de conformidad UK |
|-------------|--|