


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7501.000

VerticalBox

Estado: 31/01/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7501.000 - VerticalBox

Caixa compacta de 19" para pequenas redes aplicável como caixa para fixação em parede, por baixo de mesas ou na mesa.



Recursos

| | |
|----------------------|--|
| Cód. Ref. | DK 7501.000 |
| Descrição do produto | Caixa compacta de 19" para redes pequenas |
| Vantagens | <p>Aplicação como caixa para fixação em parede ou para uso embaixo ou em cima da mesa</p> <p>Acesso livre em três lados para efetuar a montagem interna</p> <p>Ventilação passiva através das ranhuras de ventilação</p> <p>Painel traseiro preparado para instalação de ventilador</p> <p>Instalação da porta à direita ou à esquerda</p> <p>Instalação lateral, vertical e compacta dos componentes de 19"</p> |
| Material | <p>Chapa de aço</p> <p>Visor: vidro de segurança com espessura de 3 mm</p> |
| Superfície | Pintura eletrostática a pó |
| Cor | RAL 7035 |

Recursos

| | |
|---|--|
| Escopo de fornecimento | Caixa com porta transparente Laterais (1 x livre, 1 x encaixada) com ranhuras de ventilação Recortes para entrada dos cabos pelo teto ou pela base Painel traseiro encaixado contendo recortes para entrada dos cabos e instalação de ventilador Nível de fixação de 19", 5 UA, horizontal na parte dianteira e traseira, profundidade variável, distância entre os níveis de 434 a 489 mm Fecho de segurança 12321 na porta, nas laterais e no painel traseiro 4 pés em plástico autoadesivos |
| Unidades de altura | 5 UA |
| Dimensões | Largura: 300 mm Altura: 540 mm Profundidade: 600 mm |
| Altura de montagem dos componentes | 5 UA |
| Material básico | Chapa de aço |
| Capacidade de carga | 250 N |
| Capacidade máxima de carga (estática) por armário segundo a norma UL 2416 | 250 N |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 16.188 |
| Peso bruto | 17.04 |
| PCF/emb (cadle to gate) | 64,9 kg CO2 eq (Cat B) |
| Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF) | Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente |
| Número da tarifa alfandegária | 73269098 |
| EAN | 4028177625426 |
| ETIM 9 | EC002500 |
| ECLASS 8.0 | 27180208 |

Aprovações

Explicações

Manufacturer's declaration