

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7712.135

Caixa EL tripartida para fixação em parede

Estado: 4/05/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7712.135 - Caixa EL tripartida para fixação em parede com trilhos de montagem e trilhos perfilados, profundidade variável

Caixa para fixação em 3 partes, pré-montada com: Placa flangeada fechada, em cima e embaixo, trilhos de montagem, trilho perfilado em C, suporte para fixação em parede. Grau de proteção IP 55.

Recursos

Cód. Ref.	DK 7712.135
Modelo	Caixas IT para fixação em parede com trilhos de montagem e trilhos perfilados, profundidade variável
Descrição do produto	Caixa para fixação em parede com acesso otimizado pela parte móvel.
Material	Peça para fixação em parede e parte móvel: chapa de aço de 1,5 mm Visor: vidro de segurança com espessura de 3 mm
Superfície	Pintura eletrostática a pó
General colour	RAL 7035
Cor	Peça para fixação em parede e parte móvel: RAL 7035 Porta transparente: RAL 7035/7015 (cinza pedra)
Escopo de fornecimento	Peça para fixação em parede com placa flangeada lisa em cima e embaixo, dois trilhos de montagem verticais e trilho perfilado C horizontal para fixação de cabos Parte móvel com esquema de orifícios em intervalos de 25 mm no quadro dianteiro e traseiro e dois trilhos perfilados de 19" na frente com ajuste contínuo da profundidade 4 suportes para fixação em parede de 10 mm Porta transparente design 1 chave para armários com palheta dupla nº 5 Mini fecho Comfort para fechos Fecho de segurança 3524 E
Unidades de altura	12 UA

Recursos

Dimensões	Largura: 600 mm Altura: 612 mm Profundidade: 473 mm
Profundidade de montagem	420 mm
Dimensões internas	Largura interna: 502 mm Altura interna: 549 mm
Profundidade da parte móvel	316 mm
Profundidade da peça para fixação em parede	135 mm
Código IK	IK08
Capacidade de carga da peça móvel (estática)	600 N
Material básico	Chapa de aço
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 55
Emb.	1 unid.
Peso líquido	34,2 kg
Peso bruto	36 kg
Número da tarifa alfandegária	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27142408
Descrição do produto	DK Caixa MURAL, 3PZAS, 12UA

Aprovações

Aprovações	UL + C-UL (listed)
------------	--------------------