

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7641.000

Caixa AE para fixação em parede

Estado: 21/06/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7641.000 - Caixa AE para fixação em parede com trilhos perfilados de 19", profundidade variável

Caixa para fixação em redes pequenas com nível de fixação estável de 19" e placa flangeada com régua de escova para a entrada de cabos na base. Grau de proteção IP 55.

Recursos

| | |
|------------------------------------|--|
| Cód. Ref. | DK 7641.000 |
| Descrição do produto | Caixa para fixação em parede para redes pequenas com elevado grau de proteção. |
| Material | Armário: chapa de aço |
| Superfície | Caixa: pintura eletrostática a pó Trilhos perfilados: galvanizados |
| Cor | RAL 7035 |
| Escopo de fornecimento | Caixa com porta com dobradiças Porta(s) instalada(s) à direita podendo ser instalada(s) à esquerda Fecho de lingueta com palheta dupla de 3,0 mm Placa flangeada com régua de escova para entrada dos cabos na base da caixa Trilhos perfilados de 482,6 mm (19") com ajuste contínuo da profundidade Trilho com perfil em C para fixação de cabos no painel traseiro Cantoneira em chapa para montagem opcional de um trilho de aterramento ou de uma régua de tomadas em polegadas |
| Unidades de altura | 8 UA |
| Dimensões | Largura: 600 mm Altura: 380 mm Profundidade: 350 mm |
| Profundidade de montagem | 310 mm |
| Altura de montagem dos componentes | 8 UA |
| Posição de instalação da porta | À direita, podendo ser instalada à esquerda |

Recursos

| | |
|---|---|
| Quantidade de fechos | 1 |
| Material básico | Chapa de aço |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529 | Até IP 66 (de acordo com a placa flangeada selecionada) |
| Placa flangeada | Tamanho: 5 Quantidade: 1 |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 17,23 kg |
| Peso bruto | 18,137 kg |
| Número da tarifa alfandegária | 94032080 |
| ECLASS 8.0 | 27180208 |
| Descrição do produto | Caixa DIST. LATERAL 600X380X350 8UA |

Aprovações

| | |
|------------|------------|
| Aprovações | TÜV VDE |
|------------|------------|