

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8226.500

Sistemas modulares TS 8

Estado: 1/05/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8226.500 - Sistemas modulares TS 8

Devido a seu perfil simétrico na largura e na profundidade, o sistema modular TS 8 em chapa de aço oferece muito mais espaço e simplifica a instalação interna. Isso também possibilita a montagem modular em todos os lados. Além disso, a ligação equipotencial automática de todas as peças planas e o tratamento triplo da superfície garantem uma segurança perfeita.



Recursos

Cód. Ref.	TS 8226.500
Material	Estrutura do armário: chapa de aço de 1,5 mm Teto: chapa de aço de 1,5 mm Porta: chapa de aço de 2,0 mm Painel traseiro: chapa de aço de 1,5 mm Chapas de base: chapa de aço de 1,5 mm Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm
Superfície	Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão Porta, teto e painel traseiro: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada Placa de montagem e chapas de base: galvanizadas
Cor	RAL 7035

Recursos

Escopo de fornecimento	Estrutura do armário Porta(s) Armários com porta única: porta instalada à direita podendo ser instalada à esquerda Chapa de teto Painel traseiro 4 olhais de suspensão Fecho: palheta dupla de 3 mm Chapas de base Placa de montagem 2 trilhos de montagem TS 18 x 38 mm 2 trilhos de montagem instalados na profundidade do armário
Dimensões	Largura: 1.200 mm Altura: 2.200 mm Profundidade: 600 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)	1.099 mm x 2.096 mm
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 55
Grau de proteção NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E	Tipo 1 Tipo 12
Código IK	IK09
Quantidade de portas	2
2 supportstrips in depth	sim
Material básico	Chapa de aço
Emb.	1 unid.
Peso líquido	197,6 kg
Peso bruto	208 kg
Número da tarifa alfandegária	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Recursos

Descrição do produto

ARMARIO TS 1200X2200X600MM RAL 7035

Aprovações

Aprovações

Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)

Certificados

Superfície

Explicações

Manufacturer's declaration
Declaration of conformity
Declaración de conformidad UK