

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 8619.410**

**Guia para fixação de cabos**

Estado: 7/07/2026 (Fonte: [rittal.com/br-pt](http://rittal.com/br-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8619.410 - Guia para fixação de cabos Perfil angular para VX, TS, VX SE, AX, PC e sistema de base soleira VX

Para alívio da tração na entrada de cabos. Montagem com profundidade variável no esquema de orifícios em intervalos de 25 mm do perfil horizontal do armário ou na base soleira.

## Recursos

|   |  |
|---|--|
| Cód. Ref.   | VX 8619.410  |
| Descrição do produto                                  | Para alívio da tração na entrada de cabos. Montagem com profundidade variável no esquema de orifícios em intervalos de 25 mm do perfil horizontal do armário ou na base soleira. |
| Material  | Aço  |
| Superfície  | Galvanizado  |
| Escopo de fornecimento                                | Inclui material de fixação   |
| Opções de montagem do VX                              | In enclosure width 600 mm, in the base   |
| Opções de montagem do VX SE                           | In enclosure width 600 mm, in the base   |
| Opções de montagem da AX                              | In enclosure width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX  |
| Opções de montagem na AX em aço inoxidável            | Em caixas com 600 mm de largura, em combinação com o trilho para montagem interna com trilho para montagem na base   |
| Opções de montagem do PC                              | In enclosure width 600 mm, in the base   |
| Opções de montagem do IW                              | In enclosure width 600 mm, in the base   |
| Opções de montagem na base soleira VX                 | Em bases soleiras com 600 mm de largura/profundidade, em combinação com a peça distanciadora/de suporte  |
| Opções de montagem na base soleira VX, aço inoxidável | Em bases soleiras com 600 mm de largura, em combinação com uma porca M8  |
| Opções de montagem na base soleira AX                 | Em bases soleiras com 600 mm de largura  |
| Adequado para   | Sistema de base soleira AX<br>Sistema de base soleira VX<br>Sistema de base soleira VX, aço inoxidável   |

# Recursos

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Dimensões                     | Comprimento: 554 mm  |
| Adequado para                 | Tipo de caixa: VX<br>VX SE<br>PC<br>IW<br>AX<br>Base do console CX<br>Console vertical CX<br>Largura: = 600 mm |
| Adequado para largura         | 600 mm   |
| Emb.                          | 2 unid.  |
| Peso líquido                  | 2,8 kg   |
| Peso bruto                    | 3,161 kg   |
| Número da tarifa alfandegária | 83024900   |
| ETIM 9                        | EC000322   |
| ECLASS 8.0                    | 27400604   |
| Descrição do produto          | Guia para fixação de cabos VX com perfil angular, para L: 600 mm   |