

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.440

Guia para fixação de cabos

Estado: 16/04/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.440 - Guia para fixação de cabos Perfil angular para VX, TS, VX SE, PC e sistema de base soleira VX

Para alívio da tração na entrada de cabos. Montagem com profundidade variável no esquema de orifícios em intervalos de 25 mm do perfil horizontal do armário ou na base soleira.

Recursos

| | |
|---|--|
| Cód. Ref. | VX 8619.440 |
| Descrição do produto | Para alívio da tração na entrada de cabos. Montagem com profundidade variável no esquema de orifícios em intervalos de 25 mm do perfil horizontal do armário ou na base soleira. |
| Material | Aço |
| Superfície | Galvanizado |
| Escopo de fornecimento | Inclui material de fixação |
| Opções de montagem do VX | In enclosure width 1200 mm, in the base |
| Opções de montagem do VX SE | In enclosure width 1200 mm, in the base |
| Opções de montagem da AX | Em caixas com 1200 mm de largura, em combinação com o trilho para montagem interna AX e com o trilho para montagem na base para AX |
| Opções de montagem na base soleira VX | Em bases soleiras com 1200 mm de largura/profundidade, em combinação com a peça distanciadora/de suporte |
| Opções de montagem na base soleira VX, aço inoxidável | Em bases soleiras com 1200 mm de largura, em combinação com uma porca M8 |
| Opções de montagem na base soleira AX | Em bases soleiras com 1200 mm de largura |
| Adequado para | Sistema de base soleira AX Sistema de base soleira VX Sistema de base soleira VX, aço inoxidável |
| Dimensões | Comprimento: 1.154 mm |

Recursos

| | |
|-------------------------------|--|
| Adequado para | Tipo de caixa: VX VX SE AX Base do console CX Console vertical CX Largura: = 1.200 mm |
| Adequado para largura | 1.200 mm |
| Emb. | 2 unid. |
| Peso líquido | 5,64 kg |
| Peso bruto | 6 kg |
| Número da tarifa alfandegária | 73269098 |
| ETIM 9 | EC000322 |
| ECLASS 8.0 | 27400604 |
| Descrição do produto | Guia para fixação de cabos VX com perfil angular, para L: 1200 mm |