

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8806.790

## Sistemas modulares TS 8

Estado: 16/12/2025 (Fonte: [rittal.com/br-pt](http://rittal.com/br-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8806.790 - Sistemas modulares TS 8 com porta transparente e porta traseira

Armários modulares TS 8 com portas com moldura em alumínio e vidro de segurança.

## Recursos

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. Ref.                                     | TS 8806.790                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Material                                      | Estrutura do armário: chapa de aço de 1,5 mm<br>Teto: chapa de aço de 1,5 mm<br>Porta com moldura em alumínio e vidro de segurança com 3 mm de espessura<br>Porta traseira: chapa de aço de 2,0 mm<br>Chapas de base: chapa de aço de 1,5 mm                                                                               |
| Superfície                                    | Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão<br>Teto e porta traseira: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada<br>Chapas de base: galvanizadas<br>Porta: pintura eletrostática a pó                                                         |
| Cor                                           | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Escopo de fornecimento                        | Estrutura do armário<br>Chapa de teto<br>Chapas de base<br>Porta dianteira transparente com dobradiças de 180°<br>Porta traseira com dobradiças de 130°<br>Fecho dianteiro e traseiro: fecho Comfort para tambor semicilíndrico e fecho de segurança 3524 E<br>2 trilhos de montagem instalados na profundidade do armário |
| Dimensões                                     | Largura: 800 mm<br>Altura: 2.000 mm<br>Profundidade: 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529 | IP 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Material básico                               | Alumínio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# Recursos

|              |               |
|--------------|---------------|
| Emb.         | 1 unid.       |
| Peso líquido | 89            |
| Peso bruto   | 94            |
| EAN          | 4028177698345 |
| ECLASS 8.0   | 27180101      |

# Aprovações

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| Aprovações | Bureau Veritas<br>UL<br>UL + C-UL (listed) |
|------------|--------------------------------------------|