

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8800.130

# Trilho de montagem

Estado: 26/06/2026 (Fonte: [rittal.com/br-pt](http://rittal.com/br-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8800.130 - Trilho de montagem para VX, TS, VX SE, TP, AX

Para fixar facilmente as canaletas de cabos, suportes de conduíte, coberturas de proteção contra contatos acidentais, elementos montados na porta, fixação e retenção de cabos.



## Recursos

Cód. Ref.	TS 8800.130
Descrição do produto	Para fixar facilmente as canaletas de cabos, suportes de conduíte, coberturas de proteção contra contatos acidentais, elementos montados na porta, fixação e retenção de cabos.
Dados técnicos	Orifícios com Ø 4,5 mm em intervalos de 25 mm
Material	Chapa de aço
Superfície	Galvanizado
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação
Comprimento	590 mm
Opções de montagem do VX SE	In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level
Opções de montagem da AX	In enclosure height 700 mm and in enclosure width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
Opções de montagem na AX em aço inoxidável	Em caixas com 600 mm de largura
Opções de montagem do PC	In enclosure width 600 mm, on the inner mounting level
Opções de montagem do IW	In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level
Opções de montagem do TS	In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level

## Recursos

Opções de montagem do TP	In TP pedestal and one-piece console pedestal width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation TP, compact enclosure HD
Adequado para	Tipo de caixa: TS VX SE TP PC IW AX Largura/profundidade: 600 mm
Emb.	20 unid.
Peso líquido	5,86 kg
Peso bruto	6,165 kg
PCF/emb (cadle to gate)	27,96 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Descrição do produto	TS Trilho de montagem, para TS, VX SE, TP, para o nível de montagem interno: para L/P: 600 mm, C: 590 mm

## Aprovações

Explicações	PCF-declaration
-------------	-----------------