


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8800.754

### Canaleta de cabos

Estado: 19/12/2025 (Fonte: [rittal.com/br-pt](http://rittal.com/br-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8800.754 - Canaleta de cabos

Com perfurações no padrão DIN/especiais para a montagem diretamente no perfil do armário ou em superfícies como placas de montagem. Pontos de ruptura predefinidos nas nervuras e na base da canaleta.



## Recursos

|                        |                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. Ref.              | TS 8800.754                                                                                                                                                                                            |
| Modelo                 | para placas de montagem<br>para montagem no esquema de perfurações VX                                                                                                                                  |
| Descrição do produto   | Com perfurações no padrão DIN/especiais para a montagem diretamente no perfil do armário ou em superfícies como placas de montagem. Pontos de ruptura predefinidos nas nervuras e na base da canaleta. |
| Material               | PVC duro<br>Difícilmente inflamável e autoextinguível<br>Resistente a temperaturas de até +60 °C                                                                                                       |
| Cor                    | Semelhante a RAL 7030                                                                                                                                                                                  |
| Escopo de fornecimento | Canaleta de cabos com tampa                                                                                                                                                                            |
| Bar width              | 5,5 mm                                                                                                                                                                                                 |
| Slot width             | 4,5 mm                                                                                                                                                                                                 |

## Recursos

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instalações possíveis         | <p>Com perfurações no padrão DIN/especiais para a montagem diretamente no perfil do armário ou em superfícies como placas de montagem</p> <p>Se a placa de montagem for instalada na parte de trás, alinhada com o quadro do armário (posição de montagem <math>\pm 0</math> mm), as canaletas de cabos posicionadas na horizontal ficam alinhadas com as canaletas de cabos montadas no perfil do armário</p> <p>Canaleta de cabos de 100 mm para montagem no quadro vertical do armário instalado em módulos de armários</p> |
| Nota                          | Pode ser cortada no comprimento necessário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dimensões                     | <p>Largura: 100 mm</p> <p>Profundidade: 80 mm</p> <p>Comprimento: 2.000 mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Emb.                          | 12 unid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Peso líquido                  | 21.96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Peso bruto                    | 23.58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Número da tarifa alfandegária | 39259020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| EAN                           | 4028177445482                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ETIM 9                        | EC000012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ECLASS 8.0                    | 27400703                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Aprovações

|             |                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Explicações | <p>Declaration of conformity</p> <p>Declaración de conformidad UK</p> |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|