

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 9672.150

### Portas parciais

Estado: 1/04/2026 (Fonte: [rittal.com/br-pt](http://rittal.com/br-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 9672.150 - Portas parciais para TS

As portas podem ser instaladas opcionalmente tanto na esquerda como na direita.



## Recursos

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. Ref.              | TS 9672.150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Descrição do produto   | Para armários TS, em vez de uma porta ou painel traseiro. As portas parciais podem ser combinadas aleatoriamente. Na parte superior e inferior é necessário utilizar, respectivamente, uma cobertura de acabamento frontal. As portas podem ser instaladas opcionalmente tanto na esquerda como na direita. No caso de portas sem visor (600 a 1000 mm de altura), é possível a montagem do quadro do monitor SZ 2305.000. Fecho de palheta dupla padrão, podendo ser substituído pelos fechos do modelo F e, acima de 600 mm de altura, pelo fecho Comfort. |
| Material               | Chapa de aço de 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Superfície             | Pintura texturizada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cor                    | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Escopo de fornecimento | Régua de divisão<br>Dobradiças<br>Peças de fecho<br>Inclui material de fixação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

# Recursos

|                                                |                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Dimensões                                      | Largura: 400 mm<br>Altura: 2.000 mm |
| Adequado para                                  | Largura: = 400 mm                   |
| Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529 | IP 54 com o armário completo        |
| Emb.                                           | 1 unid.                             |
| Peso líquido                                   | 15,8 kg                             |
| Peso bruto                                     | 16,04 kg                            |
| Número da tarifa alfandegária                  | 94039910                            |
| ETIM 9                                         | EC002525                            |
| ECLASS 8.0                                     | 27182204                            |
| Descrição do produto                           | SV Porta parcial c/400x2000mm       |