

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9783.530

Armário básico outdoor

Estado: 31/05/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9783.530 - Armário básico outdoor

Sistema de armário com laterais simples e porta única ou dupla. Pronto para uso em todas as aplicações com dissipação mínima ou mesmo sem dissipação de calor em áreas externas. Conceito de teto com frestas de ventilação em todo o contorno.



Recursos

Cód. Ref.	CS 9783.530
Descrição do produto	Armário para exteriores com base soleira de 100 mm para transporte e teto de proteção contra chuva com saliência em todos os lados.
Material	Alumínio AlMg3
Superfície	Pintura eletrostática a pó Poliéster puro resistente a raios UV
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Armário para exteriores com laterais simples completamente pré-montado Armário básico com chapa de base tripartida Esquema de perfurações em intervalos de 25 mm no teto, na base, na frente e na profundidade do armário Porta(s) dianteira(s) com retentor, puxador de alavanca e tambor semicilíndrico, fecho BJ20027 Base soleira para transporte com acabamentos parafusados no lado dianteiro e traseiro Teto de proteção contra chuva

Recursos

Dimensões	Largura: 600 mm Altura: 1.200 mm Profundidade: 500 mm
Dimensões	Altura total: 1.355 mm Largura do teto de proteção contra chuva: 650 mm Altura do teto de proteção contra chuva: 55 mm Profundidade do teto de proteção contra chuva: 550 mm Largura interna: 512 mm Altura interna: 1.112 mm Profundidade interna: 449 mm Altura da base soleira: 100 mm
Quantidade de portas	1
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E	Type 3R
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 55
Código IK	IK10
Material básico	Alumínio
Emb.	1 unid.
Peso líquido	30 kg
Peso bruto	35 kg
Número da tarifa alfandegária	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Descrição do produto	Armário básico outdoor, LAP: 600x1200x500 mm, alumínio, com base soleira de 100 mm para transporte e teto de proteção contra chuva, porta única na frente

Aprovações

Explicações	Declaration of conformity
-------------	---------------------------