Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SK 3352.230

# Встраиваемые вентиляторы Vario для 482,6 мм (19")

Состояние: 10.11.2026 (Источник: www.rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3352.230 - Встраиваемые вентиляторы Vario для 482,6 мм (19") Мощность воздушного потока 320 - 480 м³/ч

Встраиваемый вентилятор для прямого монтажа на 19" плоскости. Монтаж обеспечивает постоянную циркуляцию воздуха в распределительном шкафу, таким образом избегается возникновение тепловых застоев. Простое обслуживание вентиляторов благодаря направляющей раме.

## Функции

| | |
|---|---|
| Арт. № | SK 3352.230 |
| Описание продукта | Встраиваемый вентилятор для прямого монтажа на 19" плоскости. Монтаж обеспечивает постоянную циркуляцию воздуха в распределительном шкафу, таким образом избегается возникновение тепловых застоев. |
| Преимущества | Простое обслуживание и замена вентиляторов благодаря направляющей раме. |
| Цвет | RAL 7035 |
| Комплект поставки | Готовое к подключению устройство<br>Вкл. блок клемм и крепежный материал |
| Мощность (свободного воздушного потока) | 480 м³/ч |
| Номинальное рабочее напряжение | 230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц |
| Номинальный ток макс. | При 50 Гц: 0,36 А<br>При 60 Гц: 0,33 А |
| Входной предохранитель | Защитный автомат/плавкий предохранитель: 6 А |
| Размер | Ширина: 482,6 мм<br>Высота: 44 мм<br>Глубина: 200 мм |
| Расстояние между осями вентиляторов | 105 мм |

© Rittal 2026

# Функции

| | |
|---|---|
| Кол-во вентиляторов | 3 |
| Уровень шума | При 50 Гц: 51 dB(A) |
| Диапазон рабочих температур | -10 °C...55 °C |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 2,5 kg |
| Gross weight | 2,729 kg |
| Код ТНВЭД | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| Описание продукта | SK встраиваемый вентилятор, для 482,6 мм (19"), 480 м³/ч, 230 В, 1~, 50/60 Гц, ШВГ: 482,6 x 44 x 200 мм |

# Одобрения

| | |
|---|---|
| Одобрения | UR + C-UR (recognized)<br>VDE |
| Объяснения | Декларация о соответствии |