Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





CS 9782.818 CS Toptec, montagem modular

Estado: 4/11/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



CS 9782.818 - CS Toptec, montagem modular

Armário modular para exteriores com laterais duplas, base soleira de 100 mm, porta, painel traseiro e teto de proteção contra chuva para montagem modular sem deixar vãos. O quadro completo do armário está disponível para uma instalação interna eficiente e versátil. O armário está preparado para a instalação de um condicionador de ar Blue e+ Outdoor para montagem lateral.







Recursos

Cor	RAL 7035
	Poliéster puro resistente a raios UV
Superfície	Pintura eletrostática a pó
	Teto de proteção contra chuva: alumínio
	Partes planas e acabamentos da base soleira: alumínio AlMg3
Material	Quadro do armário: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
	Com recorte para condicionador de ar outdoor de 1,5 kW
Modelo	para montagem modular
Cód. Ref.	CS 9782.818

© Rittal 2025 2

Recursos

Escopo de fornecimento	Armário modular para exteriores com laterais duplas Quadro do armário com esquema de perfurações em intervalos de 25 mm no quadro do teto e da base bem como perfis verticais com
	2 níveis de fixação
	Porta dianteira com retentor, puxador de alavanca e tambor
	semicilíndrico, fecho BJ20027
	Painel traseiro
	Teto de proteção contra chuva
	Base soleira com placas flangeadas e acabamentos parafusados
	no lado dianteiro e traseiro
Dimensões	Largura: 800 mm
	Altura: 1.200 mm
	Profundidade: 800 mm
Dimensões	Altura total: 1.345 mm
	Altura do teto de proteção contra chuva: 45 mm
	Altura da base soleira: 100 mm
Quantidade de portas	1
Fecho	Modelo do fecho: Sistema de fecho de 4 pontos
	Quantidade de fechos: 1
	Aplicação do fecho: BJ20027
Placa flangeada	Tamanho: 2
	Quantidade: 2
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 55
Grau de proteção NEMA	NEMA 3R
	NEMA 12
Código IK	IK10
Nota	Todas as partes planas são duplas com aterramento (a parte
	externa é aterrada através da parte interna)
	Para a montagem de um armário individual, são necessárias as
	laterais modulares para o CS Toptec
Nota sobre o código de referência	É necessário um condicionador de ar ou uma chapa de adaptação para fechar o recorte
Emb.	1 unid.
Peso líquido	63.5
•	

© Rittal 2025

3

Recursos

Peso bruto	73.5	
EAN	4028177986206	
ETIM 9	EC000261	
ETIM 8	EC000261	
ECLASS 8.0	27180101	

Aprovações

Explicações Declaration of conformity

© Rittal 2025