

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CS 9783.540

## Armário básico outdoor

Estado: 4/03/2026 (Fonte: [rittal.com/br-pt](http://rittal.com/br-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CS 9783.540 - Armário básico outdoor

Sistema de armário com laterais simples e porta única ou dupla. Pronto para uso em todas as aplicações com dissipação mínima ou mesmo sem dissipação de calor em áreas externas. Conceito de teto com frestas de ventilação em todo o contorno.



## Recursos

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. Ref.              | CS 9783.540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Descrição do produto   | Armário para exteriores com base soleira de 100 mm para transporte e teto de proteção contra chuva com saliência em todos os lados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Material               | Alumínio AlMg3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Superfície             | Pintura eletrostática a pó<br>Poliéster puro resistente a raios UV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cor                    | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Escopo de fornecimento | Armário para exteriores com laterais simples completamente pré-montado<br>Armário básico com chapa de base tripartida<br>Esquema de perfurações em intervalos de 25 mm no teto, na base, na frente e na profundidade do armário<br>Porta(s) dianteira(s) com retentor, puxador de alavanca e tambor semicilíndrico, fecho BJ20027<br>Base soleira para transporte com acabamentos parafusados no lado dianteiro e traseiro<br>Teto de proteção contra chuva |

# Recursos

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensões                                         | Largura: 600 mm<br>Altura: 800 mm<br>Profundidade: 400 mm                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dimensões                                         | Altura total: 955 mm<br>Largura do teto de proteção contra chuva: 650 mm<br>Altura do teto de proteção contra chuva: 55 mm<br>Profundidade do teto de proteção contra chuva: 450 mm<br>Largura interna: 512 mm<br>Altura interna: 712 mm<br>Profundidade interna: 349 mm<br>Altura da base soleira: 100 mm |
| Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E | Type 3R                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529    | IP 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Código IK                                         | IK10                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Material básico                                   | Alumínio                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Emb.                                              | 1 unid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Peso líquido                                      | 29 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Peso bruto                                        | 34 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Número da tarifa alfandegária                     | 94032080                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ETIM 9                                            | EC000261                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ECLASS 8.0                                        | 27180101                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |