

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9682.164

## Секционная дверь

Состояние: 21.09.2024 (Источник: [rittal.com/by-ru](http://rittal.com/by-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9682.164 - Секционная дверь для VX

Навеска двери на выбор правая либо левая.

## Функции

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Арт. №                            | SV 9682.164  |
| Описание продукта                 | Подходит для шкафов VX вместо двери или задней стенки. Секционные двери могут комбинироваться произвольным образом. Сверху и снизу необходимо по одной концевой панели. Навеска двери на выбор правая либо левая. В двери без обзорного окна (высота 600 – 1000 мм) допускается установка рамы для монитора 2305.000. Серийный замочный вкладыш под ключ с двойной бородкой заменяется на замочные вкладыши, исполнение А. |
| Материал                          | Листовая сталь, 2 мм   |
| Поверхность                       | Структурное покрытие   |
| Цвет                              | RAL 7035   |
| Комплект поставки                 | Секционная дверь<br>Разделительная перемычка<br>Шарниры<br>Элементы замка<br>Вкл. крепежный материал   |
| Указание                          | Угол открывания секционных дверей макс. 130°   |
| Замок                             | Количество замков: 2   |
| Размер                            | Ширина: 600 мм<br>Высота: 400 мм   |
| Подходит для                      | Ширина: = 600 мм   |
| Степень защиты IP согл. МЭК 60529 | IP 54  |
| Упаковка                          | 1 шт.  |
| Вес                               | 5,7 кг   |
| Вес нетто                         | 5.3  |

## Функции

---

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Gross weight            | 5.7   |
| PCF/PU (Cradle-to-Gate) | 21,7 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Note on the PCF class   | Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared |
| Код ТНВЭД               | 94039910  |
| EAN                     | 4028177929104   |
| ETIM 7.0                | EC000747  |
| ECLASS 8.0              | 27182204  |

## Одобрения

---

|            |   |
|------------|---|
| Одобрения  | DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed)<br>UL + C-UL - FTТА |
| Объяснения | Декларация о соответствии<br>Декларация о соответствии UK                       |