

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4947.000

Rails profilés en C 30 / 15

État: 2026-05-22 (La source: rittal.com/ca-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4947.000 - Rails profilés en C 30 / 15 selon la norme EN 60 715 pour armoires électriques VX, TS, VX SE

Pour le montage direct sur les profilés d'armoire horizontaux ou sur les profilés d'armoire verticaux à l'aide d'accessoires de fixation complémentaires.



Caractéristiques

| | |
|----------------------------------|---|
| Référence | SZ 4947.000 |
| Matériau | Tôle d'acier |
| Finition | Zinguée |
| Longueur | 1 155 mm |
| Possibilités de montage | Sur le niveau de montage intérieur sur le profilé d'armoire VX Sur les profilés verticaux des armoires TS, VX SE à l'aide des écrous à encliqueter TS 8800.808 ou des rails d'adaptation pour compatibilité VX Sur les profilés horizontaux inférieurs et supérieurs des armoires électriques monobloc VX SE en largeur Sur l'ossature horizontale inférieure et supérieure des armoires électriques monobloc VX SE en profondeur (sans plaque de montage) à l'aide des écrous à encliqueter référence 8800.808 Sur le profilé horizontal de l'armoire TS En largeur ou en profondeur du coffret AX en 3 parties. Selon la situation de montage, le rail doit être raccourci à la dimension souhaitée. |
| Possibilités de montage socle VX | En largeur de socle 1200 mm, aux plaques latérales de socle, en association avec support / entretoise |

Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Possibilités de montage socle AX | En largeur de socle 1200 mm, en association avec vis à tôle à tête ronde empreinte étoile |
| Convient à | Type de coffret: VX TS Coffrets muraux AX en 3 parties Largeur/profondeur: 1.200 mm |
| Convient à | Socles AX Socles VX |
| Unité d'emballage | 6 p. |
| Poids net | 4,68 kg |
| Poids brut | 4,86 kg |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine) | 23,14 kg CO2 eq (Cat B) |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit |
| Numéro du tarif douanier | 73269098 |
| ETIM 9 | EC000386 |
| ETIM 8 | EC000386 |
| ECLASS 8.0 | 27400602 |
| Description produit | SZ Rails profilés en C 30/15 selon la norme EN 60 715, pour TS, SE, pour L/P : 1200 mm, longueur : 1155 mm |

Approbation

| | |
|--------------|-----------------|
| Explications | PCF-declaration |
|--------------|-----------------|