

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4695.000

Traverse de montage

État: 2026-01-21 (La source: [ittal.com/ca-fr](https://www.ittal.com/ca-fr))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

TS 4695.000 - Traverse de montage pour armoires VX, TS, VX SE, pupitres TP et coffrets AX

Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles.



Caractéristiques

Référence	TS 4695.000
Description produit	Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles.
Caractéristiques techniques	Perforation Ø 4,5 mm au pas de 25 mm
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Longueur	440 mm
Possibilités de montage VX	En profondeur d'armoire 500 mm
Possibilités de montage VX SE	En profondeur d'armoire 500 mm, sur plan de montage extérieur
Possibilités de montage AX	En largeur de porte 500 mm, avec verrouillage En largeur de porte 500 mm, avec système de verrouillage à 3 points, dans la porte secondaire
Possibilités de montage des coffrets électrique AX en acier inoxydable	Dans une largeur de porte de 500 mm, dans la porte secondaire, en association avec la bande perforée de porte

Caractéristiques

Possibilités de montage TS	En largeur / profondeur d'armoire 500 mm, sur plan de montage extérieur
Possibilités de montage AE	En largeur / hauteur de coffret 500 mm, en association avec le rail pour équipement intérieur AE
Possibilités de montage TP	En partie inférieure du pupitre TP et pupitre droit, en profondeur de coffret 500 mm, en association avec le rail pour équipement intérieur TP, coffret électrique HD
Convient à	Type de coffret: VX TS VX SE TP AX AE Largeur/profondeur: 500 mm
Unité d'emballage	20 p.
Poids net	4.4
Poids brut	4.603
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	17,5 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	73269098
EAN	4028177108134
E-Number Sweden	E3465251
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261