

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7320.570

Détecteurs CMC III

État: 2026-06-28 (La source: rittal.com/ca-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7320.570 - Détecteurs CMC III

Détecteur de mouvement CMC-TC

Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|---|
| Référence | DK 7320.570 |
| Modèle | Détecteur de mouvement |
| Description produit | Les détecteurs CMC III permettent de superviser l'environnement physique et peuvent être directement reliés à l'Unité Centrale par un câble de raccordement CAN-Bus RJ45. De plus, les détecteurs peuvent être reliés les uns aux autres sous forme de bus. |
| Avantages | Raccordement rapide et détection automatique grâce au «plug & play» L'alimentation en énergie est réalisée via l'interface du bus CAN. |
| Domaines d'application | Surveillance des armoires dans les domaines informatiques, industriels et de gestion des bâtiments. Surveillance des armoires, des locaux et des conteneurs dans le domaine informatique. |
| Mode de fonctionnement | Les réglages peuvent être effectués via l'Unité Centrale CMC III ou l'interface IoT Le détecteur supervise tout mouvement dans une zone. |
| Matériau | Plastique Face avant : lisse Coffret : Texturé |
| Couleur | Coffret : blanc |
| Composition de la livraison | Détecteur Plaque de montage Matériel de fixation inclus Câble de raccordement avec fiche Clips de montage pour fixation des rails porteurs Matériel de fixation inclus |
| Raccordement au bus CAN | Indirect via interfaces de bus CAN CMC III |
| Interfaces | RJ12 |

Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Nombre de participants par interface IoT (max.) | 32 |
| Nombre de participants de l'UC compacte (max.) | 4 |
| Nombre de participants de l'UC (max.) | 32 |
| Remarque | Délai de livraison sur demande |
| Méthode de mesure | Détecteur infrarouge (IR) |
| Dimensions | Largeur: 59 mm Hauteur: 102 mm Profondeur: 32 mm |
| Plage de température de fonctionnement | 5 °C...45 °C |
| Taux d'humidité de l'air (sans condensation) | 5...95 % |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 0,25 kg |
| Poids brut | 0,267 kg |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine) | 1 kg CO2 eq (Cat B) |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit |
| Numéro du tarif douanier | 85311095 |
| ETIM 9 | EC002627 |
| ECLASS 8.0 | 27189253 |
| Description produit | Détecteur de mouvement CMC-TC |

Approbation

Approbation

Explications

Déclaration fabricant

Déclaration de conformité