

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**WM 8017.596**

**WM wall-mounted disconnect enclosure**

État: 2026-05-22 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# WM 8017.596 - WM wall-mounted disconnect enclosure

Ces coffrets muraux pour verrouillage à disjoncteur sur bride sont adéquats pour pratiquement toutes les applications. La série WM garantit l'indice de protection NEMA au moyen d'un système de fermeture sécuritaire, d'un joint d'étanchéité moulé in situ et d'une surface de scellement sur l'arête. Avec ossature et porte en acier laminé à froid et panneau de montage zingué.



## Caractéristiques

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Référence                   | WM 8017.596   |
| Matériau                    | Porte : tôle d'acier de 2,0 mm, joint d'étanchéité polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour<br>Coffret : tôle d'acier<br>Plaque de montage : tôle d'acier zinguée  |
| Finition                    | apprêt par trempé électrophorèse et revêtement poudre, laque texturée   |
| Couleur                     | RAL 7035  |
| Composition de la livraison | Coffret avec porte(s)<br>Porte avec charnières à gauche<br>Platine de montage<br>Trous de fixation murale à l'arrière<br>Porte passe-câbles avec découpe universelle pour connexion sectionnable<br>Poignée en L à trois points |
| Dimensions                  | Largeur: 975 mm<br>Hauteur: 1.200 mm<br>Profondeur: 400 mm  |

## Caractéristiques

---

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Dimensions de la plaque de montage (L x H)    | 840 mm x 1.155 mm         |
| Protection category NEMA                      | NEMA 4<br>UL Type 4/3R/12 |
| Épaisseur de matériau de la porte             | 2 mm                      |
| Épaisseur du coffret                          | 2 mm                      |
| Épaisseur de matériau de la plaque de montage | 3 mm                      |
| Unité d'emballage                             | 1 p.                      |
| Poids net                                     | 211,64 lb                 |
| Poids brut                                    | 212 lb                    |
| Numéro du tarif douanier                      | 8538100000                |

## Approbation

---

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Approbation  | UL + C-UL (listed)        |
| Explications | Déclaration de conformité |