

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8486.510

Armoires électriques juxtaposables TS 8

État: 2026-06-25 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8486.510 - Armoires électriques juxtaposables TS 8

Grâce à son profilé symétrique dans la largeur et la profondeur, l'armoire juxtaposable TS 8 en tôle d'acier offre un gain de place évident et un agencement intérieur simple. Cela permet également de garantir la juxtaposition par tous les côtés. En outre, l'équipotentialité automatique intégrée de toutes les pièces plates et le triple traitement de surface assurent une sécurité optimale.



Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|---|
| Référence | TS 8486.510 |
| Matériau | Ossature d'armoire : tôle d'acier de 1,5 mm Toit : tôle d'acier de 1,5 mm Porte : tôle d'acier de 2,0 mm Panneau arrière : tôle d'acier 1,5 mm |
| Finition | Ossature : apprêt par trempé électrophorèse Porte, toit et panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée |
| Couleur | RAL 7035 |
| Composition de la livraison | Ossature d'armoire Porte(s) Pour les armoires à une porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible Toit Panneau arrière 4 anneaux de transport Serrure : panneton double de 3 mm 2 traverses de montage montées dans la profondeur de l'armoire |

Caractéristiques

| | |
|--|---|
| Dimensions | Largeur: 400 mm Hauteur: 1.800 mm Profondeur: 600 mm |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529 | IP 55 avec les panneaux latéraux et les plaques passe-câbles |
| Indice de protection NEMA | NEMA 12 avec les panneaux latéraux et les plaques passe-câbles |
| Type selon la norme UL 50E | Type 1 Type 12 |
| Code IK | IK09 |
| Nombre de portes | 1 |
| 2 supportstrips in depth | Oui |
| Matériau de base | Tôle d'acier |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 49,115 kg |
| Poids brut | 51,7 kg |
| Numéro du tarif douanier | 94032080 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Description produit | TS armoires électriques juxtaposables, LHP : 400x1800x600 mm, en tôle d'acier, avec sans de montage, avec une porte à l'avant |

Approbation

| | |
|--------------|--|
| Approbation | Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Certificats | Finition |
| Explications | Déclaration fabricant Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK |