

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TS 8612.780**

**Rail de montage TS 25 x 38 mm**

État: 2025-11-26 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8612.780 - Rail de montage TS 25 x 38 mm

Pour les équipements lourds, avec perçages de fixation. Possibilités de montage sur les profilés d'armoire TS verticaux.



## Caractéristiques

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                   | TS 8612.780                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Description produit         | Pour les équipements lourds, avec perçages de fixation.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Matériau                    | Tôle d'acier d'épaisseur 3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Finition                    | Zinguée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Composition de la livraison | Vis incluses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Possibilités de montage     | Sur les profilés verticaux des armoires TS, VX SE<br>Avec perforations rondes de 9 mm selon une trame au pas de 25 mm sur toutes les faces<br>Pour le montage de rails porteurs, rails porteurs pour composants lourds, rails profilés en C 30/15, supports pour retenue des câbles (équerre profilée), équipement personnel |
| Remarque                    | Associés aux écrous à encliqueter, ces rails conviennent particulièrement à la réalisation de liaisons dynamiques                                                                                                                                                                                                            |
| Convient à                  | Convient à la largeur / profondeur: 800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Unité d'emballage           | 2 p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Poids net                   | 2.488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Poids brut                  | 2.687                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Numéro du tarif douanier    | 73269098                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| EAN                         | 4028177429154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# Caractéristiques

|            |          |
|------------|----------|
| ETIM 9     | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |