


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## WM 8017.621

## Coffrets électriques WM

État: 2025-06-07 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# WM 8017.621 - Coffrets électriques WM 304 stainless steel

Ces coffrets muraux à porte unique sont adéquats pour pratiquement toutes les applications. La série WM garantit la protection NEMA au moyen d'un système de fermeture sécuritaire, d'un joint d'étanchéité moulé in situ et d'une surface de scellement sur l'arête. Avec ossature et porte en acier laminé à froid et panneau de montage zingué.

## Caractéristiques

|                                               |                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                                     | WM 8017.621                                                                                                                                                                              |
| Matériau                                      | Porte : acier inoxydable, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour<br>Coffret et porte : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)<br>Plaque de montage : tôle d'acier zinguée |
| Finition                                      | Brossé                                                                                                                                                                                   |
| Composition de la livraison                   | Coffret avec porte(s)<br>Porte avec charnières à gauche<br>Platine de montage<br>Écrou borgne de fixation murale                                                                         |
| Dimensions                                    | Largeur: 400 mm<br>Hauteur: 600 mm<br>Profondeur: 210 mm                                                                                                                                 |
| Dimensions de la plaque de montage (L x H)    | 354 mm x 570 mm                                                                                                                                                                          |
| Protection category NEMA                      | NEMA 4X                                                                                                                                                                                  |
| Épaisseur de matériau de la porte             | 1,5 mm                                                                                                                                                                                   |
| Épaisseur du coffret                          | 1,5 mm                                                                                                                                                                                   |
| Épaisseur de matériau de la plaque de montage | 2,5 mm                                                                                                                                                                                   |
| Verrouillage                                  | Modèle du dispositif de fermeture: Rotation quart de tour                                                                                                                                |
| Unité d'emballage                             | 1 p.                                                                                                                                                                                     |
| Poids net                                     | 34.987                                                                                                                                                                                   |

## Caractéristiques

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Poids brut               | 34.987     |
| Numéro du tarif douanier | 7326908688 |
| UPC-Code                 | 83197      |

## Approbation

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Approbation  | UL + C-UL (listed)        |
| Explications | Déclaration de conformité |