

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# TS 8800.130

## Traverse de montage

État: 2026-06-26 (La source: [rittal.com/ca-fr](http://rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8800.130 - Traverse de montage pour armoires VX, TS, VX SE, pupitres TP et coffrets AX

Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles.



## Caractéristiques

|  |   |
|--|---|
| Référence  | TS 8800.130   |
| Description produit  | Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles. |
| Caractéristiques techniques  | Perforation Ø 4,5 mm au pas de 25 mm  |
| Matériau   | Tôle d'acier  |
| Finition   | Zinguée   |
| Composition de la livraison  | Matériel de fixation inclus   |
| Longueur   | 590 mm  |
| Possibilités de montage VX SE  | En largeur / profondeur d'armoire 600 mm, sur plan de montage intérieur   |
| Possibilités de montage AX   | En hauteur de coffret 700 mm et en largeur de coffret 600 mm, en association avec le rail pour équipement intérieur AX  |
| Possibilités de montage des coffrets électrique AX en acier inoxydable | Dans une largeur d'enveloppe de 600 mm  |
| Possibilités de montage PC   | En largeur d'armoire 600 mm, sur plan de montage intérieur  |

# Caractéristiques

|   |  |
|---|--|
| Possibilités de montage IW                            | En largeur / profondeur d'armoire 600 mm, sur plan de montage intérieur  |
| Possibilités de montage TS                            | En largeur / profondeur d'armoire 600 mm, sur plan de montage intérieur  |
| Possibilités de montage TP                            | En partie inférieure du pupitre TP et pupitre droit, en largeur de coffret 600 mm, en association avec le rail pour équipement intérieur TP, coffret électrique HD |
| Convient à  | Type de coffret: TS<br>VX SE<br>TP<br>PC<br>IW<br>AX<br>Largeur/profondeur: 600 mm   |
| Unité d'emballage                                     | 20 p.  |
| Poids net   | 5,86 kg  |
| Poids brut  | 6,165 kg   |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)                 | 27,96 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit  |
| Numéro du tarif douanier                              | 73269098   |
| ETIM 9  | EC002620   |
| ECLASS 8.0  | 27189261   |
| Description produit                                   | TS Traverse de montage, pour armoires électriques TS, VX SE et pupitres TP, pour le niveau de montage intérieur : pour L/P : 600 mm, longueur : 590 mm             |

## Approbation

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Explications | PCF-declaration |
|--------------|-----------------|