

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8617.160

Rails de montage 23 x 64 mm

État: 2026-07-07 (La source: rittal.com/ca-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8617.160 - Rails de montage 23 x 64 mm pour armoires VX, baies VX IT, VX SE, coffrets AX en polyester

Pour un aménagement intérieur varié et personnalisé de l'ossature d'armoire sur le niveau de montage intérieur et pour l'intégration dans des coffrets électriques.



Caractéristiques

| | |
|-------------------------------|--|
| Référence | VX 8617.160 |
| Description produit | Pour un aménagement intérieur varié et personnalisé de l'ossature d'armoire sur le niveau de montage intérieur et pour l'intégration dans des coffrets électriques. |
| Avantages | À accrocher simplement dans les perforations et à visser Perforation sur l'ensemble des quatre côtés Perforation pour écrou cage en haut et en bas pour la fixation des composants via des vis métriques |
| Matériau | Tôle d'acier |
| Finition | Zinguée |
| Composition de la livraison | Matériel de fixation inclus |
| Possibilités de montage VX | En largeur / hauteur/ profondeur d'armoire 1200 mm, sur plan de montage intérieur |
| Possibilités de montage VX SE | En largeur d'armoire 1200 mm, sur le plan de montage intérieur, en association avec le rail d'adaptation pour compatibilité VX, et la base |

Caractéristiques

| | |
|--|---|
| Possibilités de montage AX | En largeur / hauteur de coffret 1200 mm, en association avec le rail pour équipement intérieur AX et le rail pour l'équipement de la base pour AX |
| Possibilités de montage des coffrets électrique AX en acier inoxydable | Dans une hauteur / largeur d'enveloppe de 1200 mm, en association avec le rail pour l'équipement de la base |
| Possibilités de montage socle VX | En largeur / profondeur de socle 1200 mm, aux plaques de socle, en association avec équerre d'équipement des socles |
| Convient à | Type de coffret: VX VX IT VX SE AX Suitable for width or height or depth: 1.200 mm |
| Convient à | Socles VX |
| Unité d'emballage | 4 p. |
| Poids net | 4,8 kg |
| Poids brut | 5,12 kg |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine) | 26,59 |
| Numéro du tarif douanier | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| Description produit | VX Rails de montage 23 x 64 mm, pour niveau de montage intérieur, L/H/P : 1200 mm |

Approbation

| | |
|--------------|-----------------|
| Explications | PCF-declaration |
|--------------|-----------------|