

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AX 2394.350

Schiene für Innenausbau AX

Stand: 09.05.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

AX 2394.350 - Schiene für Innenausbau AX

Zur Montage im Gehäuse, ohne mechanische Bearbeitung. Die Montage ist an Seiten- und Dachflächen möglich. Schafft zusätzliche Montagefläche für z. B. VX System-Chassis 23 x 64 mm, VX System-Chassis 14 x 39 mm, Schaltschrankleuchten, Türpositionsschalter, Türarretierung, VX Kabelabfang- und Tragschienen.



Eigenschaften

| | |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr. | AX 2394.350 |
| Produktbeschreibung | Zur Montage im Gehäuse, ohne mechanische Bearbeitung. Die Montage ist an Seiten-, Boden- und Dachflächen an den im Gehäuse eingebrachten Nocken möglich. Variabel mit 2 Systemlochreihen, schafft zusätzliche Montagefläche für z. B.: System-Chassis 14 x 39 mm, Schaltschrankleuchten, Türpositionsschalter, Türarretierung, Kabelschlauchhalter. |
| Nutzen | Systembaukasten für AX Kompatibilität zum VX25 Systemzubehör Zeitersparnis durch Montage ohne Bohren Gehäuseschutzart bleibt erhalten (keine mechanische Bearbeitung notwendig) Automatischer Potenzialausgleich Erhöhte Tragkraft und Stabilität |
| Material | Stahlblech |
| Oberfläche | Verzinkt |
| Lieferumfang | Schiene für Innenausbau AX Adapter Inkl. Befestigungsmaterial |

Eigenschaften

| | |
|---------------------|--|
| Hinweis | Zum Einbau der Systemleuchte LED sind entweder VX System-Chassis 23 x 64 mm oder der Montagewinkel für Innenausbau notwendig |
| Passend für | Gehäusetyp: AX Tiefe: = 350 mm |
| Verpackungseinheit | 4 Stück |
| Nettogewicht | 1,3 kg |
| Bruttogewicht | 1,3 kg |
| Zolltarifnummer | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ETIM 8 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| Produktbeschreibung | Schiene für Innenausbau im Kompakt-Schaltschrank AX, für Tiefe: 350 mm |