

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SZ 2500.220 Systemleuchte LED

Stand: 09.04.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 2500.220 - Systemleuchte LED

Systemleuchte LED - die erste Leuchte speziell für den Schaltschrank! Innovativste LED-Technik sorgt für noch mehr Licht bis in den letzten Winkel.



## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2500.220
Ausführung	ohne Steckdose
Nutzen	Optimale Ausleuchtung im gesamten Schaltschrank Wahlweise mit Clip-, Schraub- und Magnetbefestigung Passende Ausstattung für jeden Anwendungsfall
Ausführung	90° drehbare Steckverbinder Verstellung Lichtverteilung
Material	Leuchtenkorpus: stranggepresstes Aluminium Leuchtenabdeckung: Polycarbonat Leuchtenenden: PC-ABS
Farbe	Gehäuse: RAL 7016
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsschrauben
Nennleistung	11 W
Anschlussmöglichkeiten	Einspeisung, 2-polig Durchgangsverdrahtung, 2-polig Türpositionsschalter
Schutzklasse	III (SELV)

# Eigenschaften

Leuchten-Montageart	Verschrauben Clip-Befestigung Magnet-Befestigung (Zubehör)
Einbaumöglichkeiten	Direkt am Schrankprofil mit 25 mm-Maßraster
Lichtstrom	900 lm
Lichtfarbe	4000 K (neutralweiß)
Hinweis	Anschlusszubehör separat bestellen
Abmessung	Breite: 437 mm Höhe: 75 mm Tiefe: 23 mm
Betriebstemperaturbereich	-20 °C...55 °C
Bemessungsbetriebsspannung	24 V (DC)
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 20
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,394 kg
Bruttogewicht	0,54 kg
Zolltarifnummer	94054990
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241
Produktbeschreibung	SZ Systemleuchte LED, 900 Lumen, L: 437 mm, 24 V DC

# Approbationen

Approbationen	CQC ENEC UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK