Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SK 3286.800
Schnellwechselrahmen

Stand: 30.10.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE | STROMVERTEILUNG | KLIMATISIERUNG | IT-INFRASTRUKTUR | SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3286.800 - Schnellwechselrahmen für Dachaufbau-Kühlgeräte

Zusammen mit der Dichtung wird das Unterteil des Wechselrahmens an dem Schaltschrank verschraubt. Dadurch wird es möglich, das steckerfertige Kühlgerät durch Schnellverschlüsse mit dem zuvor am Kühlgerät montierten Oberteil des Wechselrahmens aufzusetzen bzw. abzunehmen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3286.800
Produktbeschreibung	Der Schnellwechselrahmen ist mehr als nur ein Wechselrahmen. Zusammen mit der Dichtung wird das Unterteil des Wechselrahmens an dem Schaltschrank verschraubt. Dadurch wird es möglich, das steckerfertige Kühlgerät durch Schnellverschlüsse mit dem zuvor am Kühlgerät montierten Oberteil des Wechselrahmens aufzusetzen bzw. abzunehmen. Dies bedeutet im Servicefall geringe Montagezeiten und dadurch eine Minimierung der Ausfallzeiten. Darüber hinaus bietet der Schnellwechselrahmen bei ölhaltiger Umgebungsluft, durch seine integrierte Drainagerinne, einen wirkungsvollen Schutz vor dem Eindringen von Öl in den Schaltschrank.
Material	Stahlblech
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Schnellwechselrahmen Dichtung Schnellverschlüsse
Passend für Artikel-Nr.	3209.... 3210.... 3383.... 3384.... 3385....
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	7,073 kg
Bruttogewicht	7,4 kg

Eigenschaften

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	28,6 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	73269098
ETIM 9	EC000331
ETIM 8	EC000331
ECLASS 8.0	27189272
Produktbeschreibung	SK Schnellwechselrahmen, für Kühlgerät SK 3209/10, 3383/84/85, Stahlblech