

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



HD 4000.309

Untergestell HD mit Nivellierung

Stand: 18.03.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](https://www.rittal.com/ch-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

HD 4000.309 - Untergestell HD mit Nivellierung

Untergestelle haben geschlossene Querschnitte und kontinuierlich geschweißte Nähte, die absolute Dichtheit garantieren. Das runde Profil vermeidet, besonders bei den waagerechten Oberflächen, die sonst üblichen Schmutzansammlungen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	HD 4000.309
Produktbeschreibung	Untergestelle haben geschlossene Querschnitte und kontinuierlich geschweißte Nähte die absolute Dichtheit garantieren. Das runde Profil vermeidet, besonders bei den waagerechten Oberflächen, die sonst üblichen Schmutzansammlungen.
Nutzen	Die garantierte Bodenfreiheit der Schränke ermöglicht eine leichte Nass- und Trockenreinigung Die Breite ermöglicht eine Montage einzelner Untergestelle unter angereihten Schranksystemen VX25 und HD Systemschränken sowie Kompakt-Schaltschränken HD
Material	Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Oberfläche	Strichschliff, Korn 400
Lieferumfang	Mit waagerechtem Gitter zur Kabeleinführung zwischen den Tiefenstreben, hinten Inkl. Befestigungsmaterial und Dichtungen
Abmessung	Höhe: 300 mm
Grundmaterial	Edelstahl
Hinweis zur Artikel-Nr.	Bei Anfrage oder Bestellung bitte vollständigen Ausführungscode angeben. Lieferzeit auf Anfrage

Eigenschaften

Ausführungskennziffer	Gehäuse: 1 = Kompakt-Schaltschrank HD oder Gehäuse: 2 = VX25/ HD Systemschrank Gehäusebreite: ... mm Gehäusetiefe: ... mm Nivellierung: 1 = mit (für 4 Füße, 0-55 mm) Bodenbefestigung: 1 = mit oder 2 = ohne Lieferzeit auf Anfrage Beispiel: 2 - 800 - 500 - 1 - 1 (Untergestell für VX - Breite 800 mm - Tiefe 500 mm - mit Nivellierung - mit Bodenbefestigung)
Verpackungseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	94039910