

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 4173.000

Montageschiene 23 x 23 mm

Stand: 01.06.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 4173.000 - Montageschiene 23 x 23 mm für VX, TS, VX SE

Für die Montage an den horizontalen und vertikalen Schrankprofilen über zusätzliche Befestigungselemente.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 4173.000
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Länge	895 mm
Einbaumöglichkeiten	<p>In VX am vertikalen und horizontalen Schrankprofil über Befestigungs-Haltestücke TS</p> <p>In VX SE am vertikalen Schrankprofil über Befestigungs-Haltestücke in Verbindung mit Adapterschiene VX</p> <p>In VX SE am horizontalen Profil/im Dach über Befestigungs-Haltestücke in Verbindung mit Adapterschiene VX in der Tiefe</p> <p>Am vertikalen Schrankprofil: direkt über Kombi-Haltestücke TS, über Adapterschiene für PS-Kompatibilität in Verbindung mit Haltewinkel, Befestigungs-Haltestücken oder Kombi-Haltestücken PS.</p> <p>Am horizontalen Schrankprofil: direkt über Haltewinkel, Befestigungs-Haltestücke oder Kombi-Haltestücke PS</p>
Passend für	<p>Gehäusetyp: VX</p> <p>TS</p> <p>VX SE</p> <p>Passend für Breite oder Höhe oder Tiefe: 1.000 mm</p>
Verpackungseinheit	12 Stück

Eigenschaften

Nettogewicht	6,528 kg
Bruttogewicht	6,871 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	34,82 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeschreibung	SZ Montageschiene 23 x 23 mm, für TS, SE, für BHT: 1000 mm, L: 895 mm.

Approbationen

Erklärungen	PCF-Deklaration
-------------	-----------------