

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



TS 4594.000 Montagegesteg

Stand: 14.05.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4594.000 - Montagegesteg für VX, TS, VX SE, TP, AX

Zum einfachen Befestigen von Kabelkanälen, Kabelschlauch-Halter, Berührungsschutz-Abdeckungen, Türeinbauten, Kabelabfangung und -fixierung.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	TS 4594.000
Produktbeschreibung	Zum einfachen Befestigen von Kabelkanälen, Kabelschlauch-Halter, Berührungsschutz-Abdeckungen, Türeinbauten, Kabelabfangung und -fixierung.
Technische Daten	Lochung Ø 4,5 mm im 25 mm-Maßraster
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Länge	290 mm
Passend für Türbreite	400 mm
Einbaumöglichkeiten VX SE	In Türbreite 400 mm
Einbaumöglichkeiten AX	In Gehäusebreite 300 mm und in Gehäusehöhe 400 mm, in Verbindung mit der Schiene für Innenausbau AX
Einbaumöglichkeiten AX Edelstahl	In Gehäusebreite 300 mm
Einbaumöglichkeiten AX Kunststoff	In Türbreite 400 mm
Einbaumöglichkeiten AX 3-teilig	In Gehäusetiefe 473 mm
Einbaumöglichkeiten TS	In Türbreite 400 mm

Eigenschaften

Einbaumöglichkeiten VX Sockel, Edelstahl	In Sockeltiefe 400 mm, in Verbindung mit Innensechsrund-Schrauben M6 und Mutter M6
Passend für	Gehäusetyp: VX TS VX SE AX AX Kunststoff Wandgehäuse AX, 3-teilig
Passend für	Sockel-System VX, Edelstahl
Verpackungseinheit	20 Stück
Nettogewicht	2,94 kg
Bruttogewicht	3,02 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	11,4 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeschreibung	TS Montagesteg, für TS, VX SE, TP, für Türbreite: 400 mm, L: 290 mm

Approbationen

Erklärungen	PCF-Deklaration
-------------	-----------------