

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## TS 4309.000 Montagesteg

Stand: 28.06.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 4309.000 - Montagegesteg für VX, TS, VX SE, TP, AX

Zum einfachen Befestigen von Kabelkanälen, Kabelschlauch-Halter, Berührungsschutz-Abdeckungen, Türeinbauten, Kabelabfangung und -fixierung.



## Eigenschaften

Artikel-Nr.	TS 4309.000
Produktbeschreibung	Zum einfachen Befestigen von Kabelkanälen, Kabelschlauch-Halter, Berührungsschutz-Abdeckungen, Türeinbauten, Kabelabfangung und -fixierung.
Technische Daten	Lochung Ø 4,5 mm im 25 mm-Maßraster
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Länge	390 mm
Passend für Türbreite	500 mm
Einbaumöglichkeiten VX	In Türbreite 500 mm
Einbaumöglichkeiten VX SE	In Türbreite 500 mm In Schranktiefe 400 mm, auf der inneren Montageebene, in Verbindung mit der Adapterschiene für VX Kompatibilität
Einbaumöglichkeiten AX	In Türbreite 500 mm, mit 3-Punkt-Verschluss-System, in der Schlosstür In Gehäusebreite 400 mm und in Gehäusehöhe 500 mm, in Verbindung mit der Schiene für Innenausbau AX
Einbaumöglichkeiten AX Edelstahl	In Gehäusebreite 400 mm In Gehäusehöhe/-breite 500 mm

# Eigenschaften

Einbaumöglichkeiten AX Kunststoff	In Türbreite 500 mm
Einbaumöglichkeiten AX 3-teilig	In Gehäusetiefe 573 mm
Einbaumöglichkeiten TS	In Türbreite 500 mm In Schrankbreite/-tiefe 400 mm, auf der inneren Montageebene
Einbaumöglichkeiten TP	In Pultoberteile für 3-teiligen Aufbau, in die Höhe des Gehäusedeckels, in Verbindung mit der Schiene für Innenausbau für TP, Kompakt-Schaltschrank HD
Einbaumöglichkeiten VX Sockel, Edelstahl	In Sockeltiefe 500 mm, in Verbindung mit Innensechsrund- Schrauben M6 und Mutter M6
Passend für	Gehäusotyp: VX TS VX SE TP AX AX Kunststoff Wandgehäuse AX, 3-teilig Breite/Tiefe: 400 mm
Passend für	Sockel-System VX, Edelstahl
Verpackungseinheit	20 Stück
Nettogewicht	3,78 kg
Bruttogewicht	4,1 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	18,68 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeschreibung	TS Montagesteg, für TS, VX SE, TP, AX für innere Montageebene: für B/T: 400 mm, für Türbreite: 500 mm, L: 390 mm

# Approbationen

---

Erklärungen

PCF-Deklaration