

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



TS 4694.000 Montagesteg

Stand: 21.06.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4694.000 - Montagegesteg für VX, TS, VX SE, TP, AX

Zum einfachen Befestigen von Kabelkanälen, Kabelschlauch-Halter, Berührungsschutz-Abdeckungen, Türeinbauten, Kabelabfangung und -fixierung.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	TS 4694.000
Produktbeschreibung	Zum einfachen Befestigen von Kabelkanälen, Kabelschlauch-Halter, Berührungsschutz-Abdeckungen, Türeinbauten, Kabelabfangung und -fixierung.
Technische Daten	Lochung Ø 4,5 mm im 25 mm-Maßraster
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Länge	340 mm
Einbaumöglichkeiten VX	In Schrankbreite/-tiefe 400 mm, auf der äußeren Montageebene
Einbaumöglichkeiten VX SE	In Schrankbreite/-tiefe 400 mm, auf der äußeren Montageebene
Einbaumöglichkeiten AX	In Türbreite 400 mm, mit Vorreiber
Einbaumöglichkeiten TS	In Schrankbreite/-tiefe 400 mm, auf der äußeren Montageebene
Einbaumöglichkeiten TP	In TP Pultunterteil und Standpult Unterteil, in Gehäusetiefe 400 mm, in Verbindung mit der Schiene für Innenausbau für TP, Kompakt-Schaltschrank HD
Einbaumöglichkeiten VX Sockel	In Sockelbreite/-tiefe 400 mm an den Sockel-Blenden, in Verbindung mit Sockel-Ausbauwinkel

Eigenschaften

Passend für	Gehäusotyp: VX TS VX SE TP AX Breite/Tiefe: 400 mm
Passend für	Sockel-System VX
Verpackungseinheit	20 Stück
Nettogewicht	3,2 kg
Bruttogewicht	3,52 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	16,36 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeschreibung	TS Montagesteg, für VX, TS, VX SE, TP, für äußere Montageebene: für B/T: 400 mm, L: 340 mm

Approbationen

Erklärungen	PCF-Deklaration
-------------	-----------------