


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



VX 5301.325

Kippschutz

Stand: 09.02.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 5301.325 - Kippschutz für VX IT

Der optionale Kippschutz für den VX IT lässt sich jederzeit am Aufstellungsort bei Bedarf nachrüsten.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	VX 5301.325
Produktbeschreibung	<p>Der optionale Kippschutz für den VX IT lässt sich jederzeit am Aufstellungsort bei Bedarf nachrüsten. Hierzu wird er bei geöffneter Fronttür einfach an den Vertikalprofilen des Schrankgerüstes eingerastet und entsprechend der Schrankhöhe ausnivelliert. Er vergrößert hierdurch die Standfläche des Gehäuses und vermindert somit das Kippmoment des Schrankes, wenn Einbaukomponenten aus dem Gehäuse gezogen oder vorgelagert montiert werden. Er dient als mobile Alternative, sollten sich die Gehäuse nicht am Boden verschrauben oder in einer Schrankreihe fixieren lassen. Nach erfolgter Installation lässt sich der Kippschutz einfach wieder entfernen. Der Einsatz des Kippschutzes ist am Gehäuserahmen ohne Unterbau sowie in Kombination mit Nivellierfüßen oder einem bis zu 200 mm hohen Sockel möglich. Die auffällige Lackierung in Signalfarbe vermindert die Gefahr einer Stolperfalle während des Einsatzes.</p>
Material	Stahlblech, lackiert RAL 3001 (Signalrot)
Lieferumfang	2 nivellierbare Kippschutzfüße, mit werkzeugloser Schnellmontage
Belastbarkeit	Max. Auszugsgewicht: 200 kg, Schwerpunkt 250 mm vor der Gehäusefront
Passend für	Gehäusetyp: VX IT
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	2.75
Bruttogewicht	3.22
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	24,5 kg CO ₂ eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert

Eigenschaften

Zolltarifnummer 73269098

EAN 4028177952461

ETIM 9 EC000721

ECLASS 8.0 27182003

Kippschutz für VX IT

Artikelnummer: 5301.325