

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7265.035

Geräteboden zur Rahmenbefestigung

Stand: 15.03.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7265.035 - Geräteboden zur Rahmenbefestigung für Schrankbreite 600 mm, 800 mm

Zum Einbau in Schränke ohne 482,6 mm (19")-Aufnahme.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7265.035
Ausführung	ungelocht
Produktbeschreibung	Zur Rahmenbefestigung, zum Einbau in Schränke ohne 482,6 mm (19")-Aufnahme.
Nutzen	Befestigungsbolzen bzw. Befestigungsschienen in der Schranktiefe im Raster von 25 mm einbaubar Montagebohrung für Griffe vorhanden
Einsatzgebiete	Zum Einbau in Schränke ohne 482,6 mm (19")-Aufnahme
Material	Stahlblech
Oberfläche	Lackiert
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Geräteboden, gelocht
Einbaumöglichkeiten	Festeinbau: Geräteboden, 50 kg mit Befestigungsbolzen an Montage-Chassis Festeinbau: Geräteboden, 100 kg mit Befestigungsschienen an Montage-Chassis Tiefenvariabel: Geräteboden mit Teleskopschienen an Montage-Chassis
Belastbarkeit	50 kg Flächenlast
Montagehinweis	Für die innere Montageebene werden zusätzlich zwei System-Chassis benötigt
Hinweis	Maximale Tiefe der Geräteböden = Schranktiefe - 100 mm
Abmessung	Breite: 471 mm Höhe: 29 mm Tiefe: 500 mm

Eigenschaften

Passend für	Gehäusotyp: VX VX IT TS IT Breite: 600 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeschreibung	Geräteboden zur Rahmenbefestigung, Schrankbreite 600 und 800 mm, für TS, ungelocht, Farbe: grau, Lieferumfang: Inkl. Befestigungsmaterial, Beschreibung: Zur Rahmenbefestigung, zum Einbau in Schränke ohne 482,6 mm (19")-Aufnahme, Schrankbreite: 600 und 800