

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7284.135 Profilschienen-Zusatzbefestigung

Stand: 14.06.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7284.135 - Profilschienen-Zusatzbefestigung mit L-förmigen Profilschienen

Wirkt einer Verwindung der montierten Profilschienen bei ungleich verteilter Last entgegen, Befestigung direkt an 482,6 mm (19")-Profilschienen und an den in der Tiefe montierten System-Chassis.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7284.135
Produktbeschreibung	Die Zusatzbefestigung wirkt einer Verwindung der an Einbauwinkeln montierten Profilschienen bei ungleich verteilter Last entgegen. Sie wird direkt an 482,6 mm (19")-Profilschienen und an den in der Tiefe montierten System-Chassis (innere Ebene) befestigt.
Einsatzgebiete	Zum Nachrüsten von bestehenden TS Anwendungen für 800 mm breite TS Netzwerkschränke
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für	Gehäusotyp: TS Breite: 800 mm
Einbauabmessungen	Einbaubreite für Komponenten: 482,6 mm Einbaubreite für Komponenten: 19"
Montagehinweis	Für die innere Montageebene wird zusätzlich das TS System-Chassis 17 x 73 mm benötigt
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	0,6 kg
Bruttogewicht	0,621 kg
Zolltarifnummer	83024900
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234

Eigenschaften

Produktbeschreibung

DK Profilschienen-Zusatzbefestigung, 482,6 mm (19"), für L-förmige Profilschienen, für Schrankbreite: 800 mm, Stahlblech, verzinkt

Ausschreibungstext

Zusatzbefestigung für TS-Profilschienen

Zur Montage zwischen den Tiefenstreben und den 482,6 mm (19")-Profilschienen von 800 mm breiten Netzwerkschränken.

Das Gewicht bei extrem schweren Einbauten an den 482,6 mm (19") -Profilschienen wird abgefangen. Zusätzlich können Kabel an der Zusatzbefestigung für TS-Profilschienen zugentlastet und abgefangen werden.

Ausführung: Stahlblech, verzinkt