

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## RX 9364.004 RiLineX Fuseholder

Stand: 01.06.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR


SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9364.004 - RiLineX Fuseholder

Kompakter RiLineX Fuseholder Class CC für 60 mm Sammelschienensysteme. Für Zylindersicherung Class CC (30 A) mit optischer LED-Sicherungsüberwachung. Zum sicheren Kontaktieren der Zylindersicherungen verfügt das Gerät über spezielle Sicherungshalter, die im geöffneten Zustand abschließbar und im geschlossenen Zustand plombierbar sind. Für den erleichterten Leiteranschluss sorgen Zugfederklemmen bis 6 mm<sup>2</sup> im Winkel von 45°. Das Gerät eignet sich für eine werkzeuglose Aufrastmontage mit semi-automatischer Schienenanpassung für 5 und 10 mm. Inklusive elektronischer Sicherungsüberwachung.



## Eigenschaften

Artikel-Nr.	RX 9364.004
Nutzen	Aufrastmontage und einfache Einstellung auf Sammelschienenstärke 5/10 mm Für Class CC Sicherung nach UL 248-4 UL-listed approbiert nach UL 4248 Innovativer Einschwenkmechanismus, selektiver Austausch einzelner Sicherungseinsätze möglich Gut zugängliche Push-in-Anschlüsse im unteren Bereich Sicherungsentnahme-Tools im Lieferumfang enthalten Abschließbar und plombierbar mit elektronischer Sicherungsüberwachung (ESÜ)
Material	Polyamid (PA 6) Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Grundfarbe	RAL 9005 RAL 35745

# Eigenschaften

Nennstrom (max.)	30 A
Anschlussart (elektrisch)	Zugfederklemme
Bemessungsbetriebsspannung	600 V AC
Elektrische Werte UL (SCCR)	200 kA - 600 V, Fuse Class CC max. 30 A, JDDZ/7
Polzahl	3-polig
Abmessung	Breite: 27 mm Höhe: 263 mm Tiefe: 123,5 mm
Anschluss von Rundleitern, feindrähtig mit Aderendhülse	1,5 - 6 mm <sup>2</sup>
Passend für Sammelschienen	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Sicherungseinsätze	Class CC
Für Sicherungstyp (Class)	Fuse Class CC
Verpackungseinheit	4 Stück
Nettogewicht	1,2 kg
Bruttogewicht	1,406 kg
Zolltarifnummer	85369095

# Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
---------------	--------------------

# Ausschreibungstext

RiLineX Reitersicherungselement (Typ Fuseholder mit ESÜ)

Reitersicherungselement für die Aufnahme von

Sicherungen Typ Class CC.  
Sicherungseinsätze werden über frontseitigen Schieber  
einzeln oder gemeinsam betätigt.  
Optische Sicherungsüberwachung mit LED.  
Leiteranschluss über Zugfederklemmen.  
Bemessungsspannung 600 V AC.  
Mit UL Zulassung.  
Produktdaten  
Polzahl: 3-polig  
Schienenbreite: 15/20/30 mm  
Schienendicke: 5/10 mm  
Bemessungsstrom: 30 A  
Anschluss: 1,5 - 6 mm<sup>2</sup>  
Leitungsabgang: unten  
Ausstattung: Elektronische Sicherungsüberwachung  
Abmessungen: 27 mm x 263 mm x 95 mm (BxHxT)  
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG  
Typ: 9364004