

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## RX 9364.004 RiLineX Fuseholder

Stand: 03.04.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9364.004 - RiLineX Fuseholder

Kompakter RiLineX Fuseholder Class CC für 60 mm Sammelschienensysteme. Für Zylindersicherung Class CC (30 A) mit optischer LED-Sicherungsüberwachung. Zum sicheren Kontaktieren der Zylindersicherungen verfügt das Gerät über spezielle Sicherungshalter, die im geöffneten Zustand abschließbar und im geschlossenen Zustand plombierbar sind. Für den erleichterten Leiteranschluss sorgen Zugfederklemmen bis 6 mm<sup>2</sup> im Winkel von 45°. Das Gerät eignet sich für eine werkzeuglose Aufrastmontage mit semi-automatischer Schienenanpassung für 5 und 10 mm. Inklusive elektronischer Sicherungsüberwachung.



## Eigenschaften

Artikel-Nr.

RX 9364.004

Nutzen

Aufrastmontage und einfache Einstellung auf  
Sammelschienenstärke 5/10 mm  
Für Class CC Sicherung nach UL 248-4  
UL-listed approbiert nach UL 4248  
Innovativer Einschwenkmechanismus, selektiver Austausch  
einzelner Sicherungseinsätze möglich  
Gut zugängliche Push-in-Anschlüsse im unteren Bereich  
Sicherungsentnahme-Tools im Lieferumfang enthalten  
Abschließbar und plombierbar  
mit elektronischer Sicherungsüberwachung (ESÜ)

Material

Polyamid (PA 6)  
Brandverhalten gemäß UL 94-V0

Grundfarbe

RAL 9005  
RAL 35745

# Eigenschaften

Nennstrom (max.)	30 A
Anschlussart (elektrisch)	Zugfederklemme
Bemessungsbetriebsspannung	600 V AC
Polzahl	3-polig
Abmessung	Breite: 27 mm Höhe: 263 mm Tiefe: 123,5 mm
Anschluss von Rundleitern, feindrähtig mit Aderendhülse	1,5 - 6 mm <sup>2</sup>
Passend für Sammelschienen	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Sicherungseinsätze	Class CC
Für Sicherungstyp (Class)	Fuse Class CC
Verpackungseinheit	4 Stück
Zolltarifnummer	85369095

## Ausschreibungstext

RiLineX Reitersicherungselement (Typ Fuseholder mit ESÜ)

Reitersicherungselement für die Aufnahme von Sicherungen Typ Class CC.

Sicherungseinsätze werden über frontseitigen Schieber einzeln oder gemeinsam betätigt.

Optische Sicherungsüberwachung mit LED.

Leiteranschluss über Zugfederklemmen.

Bemessungsspannung 600 V AC.

Mit UL Zulassung.

Produktdaten

Polzahl: 3-polig

Schienenbreite: 15/20/30 mm

Schienenstärke: 5/10 mm

Bemessungsstrom: 30 A

Anschluss: 1,5 - 6 mm<sup>2</sup>

Leitungsabgang: unten

Ausstattung: Elektronische Sicherungsüberwachung

Abmessungen: 27 mm x 263 mm x 95 mm (BxHxT)

Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG

Typ: 9364004