

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AX 9792.065 Outdoor-Einhausung

Stand: 24.06.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 9792.065 - Outdoor-Einhausung für Kompakt-Schaltschrank AX

Einhausung für AX Kompakt-Schaltschränke für den Einsatz im Außenbereich, bestehend aus Gehäusemantel, Rückwand, Boden und Stecktür. Zur Herstellung eines Gehäuse-in-Gehäuse-Konzepts. Ausbruch unten und Kiemenprägungen an der Seite und Boden zur idealen Durchlüftung des Gehäuses.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	AX 9792.065
Produktbeschreibung	Einhausung für AX Kompakt-Schaltschränke für den Einsatz im Außenbereich. Zur Herstellung eines Gehäuse-in-Gehäuse-Konzepts. Ausbruch unten und Kiemenprägungen an der Seite und Boden zur idealen Durchlüftung des Gehäuses.
Nutzen	Einhausung für AX Kompakt-Schaltschränke für den Einsatz im Außenbereich Zur Herstellung eines Gehäuse-in-Gehäuse-Konzeptes Ausbruch unten und Kiemenprägungen an Seite und Boden zur idealen Durchlüftung des Gehäuses
Material	Aluminium AlMg3
Oberfläche	Pulverbeschichtet

Eigenschaften

Lieferumfang	Tragschienen zur Wandbefestigung Bürstenleiste Stufennippel M25 Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz Inkl. Erdungs- und Befestigungsmaterial
Hinweis	Je nach Anwendung/Umgebung kann in der Einhausung ein Stahlblech- oder Edelstahlgehäuse eingebaut werden
Abmessung	Breite: 621 mm Höhe: 650 mm Tiefe: 308 mm
Passend für	Gehäusotyp: AX Breite: = 500 mm Höhe: = 500 mm Tiefe: = 210 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	15,6 kg
Bruttogewicht	16,2 kg
Zolltarifnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeschreibung	Outdoor-Einhausung für AX Kompakt-Schaltschränke BHT: 500x500x210 mm