
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.




# KX 1551.000

# Coffrets électriques KX en tôle d'acier

État: 14.11.2026 (La source: www.rittal.com/ch-fr)

# KX 1551.000 - Coffrets électriques KX en tôle d'acier

Le boîtier électrique KX, le coffret électrique KX, en tôle d'acier offre un confort de montage élevé ainsi qu'un large choix de type de serrures.





## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | KX 1551.000 |
| Description produit | Le boîtier électrique KX, le coffret électrique KX, en tôle d'acier offre un confort de montage élevé ainsi qu'un large choix de type de serrures. |
| Matériau | Coffret : tôle d'acier<br>Porte : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour |
| Finition | Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée<br>Plaque de montage : zinguée |
| Couleur | RAL 7035 |
| Composition de la livraison | Coffret avec porte<br>Plaque de montage<br>Serrure à panneton double de 3 mm<br>Charnière 180° |
| Dimensions | Largeur: 150 mm<br>Hauteur: 150 mm<br>Profondeur: 80 mm |

© Rittal 2026

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Dimensions de la plaque de montage (L x H) | 125 mm x 135 mm |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529 | IP 66 |
| Protection category NEMA | NEMA 1<br>NEMA 3R<br>NEMA 4<br>NEMA 12 |
| Type selon la norme UL 508A | Type 1<br>Type 3R<br>Type 4<br>Type 12 |
| Code IK | IK08 |
| Épaisseur du coffret | 1,25 mm |
| Épaisseur de matériau de la porte | 1,25 mm |
| Épaisseur de matériau de la plaque de montage | 2 mm |
| Verrouillage | Nombre de serrures: 1 |
| Matériau de base | Tôle d'acier |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 1,313 kg |
| Poids brut | 1,485 kg |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine) | 25,09 kg CO2 eq (Cat B) |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit |
| Numéro du tarif douanier | 84879059 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Description produit | KX Coffret électrique, LHP : 150x150x80 mm, en tôle d'acier, avec plaque de montage, avec porte |

# Approbation

| | |
|---|---|
| Approbation | Bureau Veritas<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
| Certificats | Indice de protection |
| Explications | Déclaration fabricant<br>Déclaration de conformité<br>Déclaration de conformité UK<br>PCF-declaration |