

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**EL 2261.605**

**Coffrets muraux EL, en 3 parties**

État: 19.04.2026 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# EL 2261.605 - Coffrets muraux EL, en 3 parties avec plaque de montage et montants 19" fixes

Coffret mural en 3 parties, prémonté avec : Plaque passe-câbles fermée en haut et en bas, plaque de montage jointe. Indice de protection IP 55.

## Caractéristiques

Référence	EL 2261.605
Modèle	Coffret mural IT avec plaque de montage et montants 19" fixes
Description produit	Coffret mural avec accessibilité optimale grâce à la partie pivotante.
Matériau	Partie murale et partie pivotante : tôle d'acier de 1,5 mm Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm
Finition	Revêtement poudre
General colour	RAL 7035
Couleur	Partie murale et partie pivotante : RAL 7035 Porte vitrée : RAL 7035/7015 (gris ardoise)
Composition de la livraison	Partie murale avec plaque passe-câbles monobloc en haut et en bas et plaque de montage (jointe à la livraison) Partie pivotante avec trame de perforations au pas de 25 mm dans le cadre avant et arrière et deux montants 19", à l'avant, montage fixe Porte vitrée design 1 clé à panneton double N° 5 pour armoires électriques Poignée Confort pour dispositifs de verrouillage et fermeture à 2 points Serrure de sécurité 3524 E
Unités de hauteur	21 U
Dimensions	Largeur: 600 mm Hauteur: 1.012 mm Profondeur: 373 mm
Profondeur de montage	320 mm

# Caractéristiques

Dimensions utiles	Largeur utile: 502 mm Hauteur utile: 949 mm
Profondeur de la partie pivotante	216 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)	485 mm x 965 mm
Profondeur de la partie murale	135 mm
Code IK	IK08
Charge admissible pour la partie pivotante (statique)	750 N
Matériau de base	Tôle d'acier
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 55
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	50,35 kg
Poids brut	53 kg
Numéro du tarif douanier	94032080
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Description produit	Coffret 19" 3 parties 21U, IP55

# Approbation

Approbation	Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
-------------	---