

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7010.501

## Unité de contrôle ADO

État: 07.09.2026 (La source: [www.rittal.com/ch-fr](http://www.rittal.com/ch-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7010.501 - Unité de contrôle ADO

Unité de commande pour l'ouverture automatique des portes vitrées VX IT pour ADO avec trappes d'aération intégrées. Conçu pour une baie avec portes avant et arrière.

## Caractéristiques

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                   | DK 7010.501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Modèle                      | Unité de contrôle ADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Avantages                   | Mode Stand-Alone possible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Caractéristiques techniques | <p>1ère tension nominale : 24 V (DC) 7030.060 pour module de contrôle des portes et portes vitrées VX IT pour ADO, redondante avec la 2ème tension nominale</p> <p>2ème tension nominale : 24 V (DC) 7030.060 pour module de contrôle des portes et portes vitrées VX IT pour ADO</p> <p>1 x entrée pour sonde de température</p> <p>3 x entrées numériques : alarme / trappes porte avant / trappes porte arrière</p> <p>1 x entrée pour lecteur : serrure à code / lecteur de transpondeur pour l'essai de fonctionnement des trappes d'aération sur site</p> <p>2 x sorties pour portes vitrées VX IT pour ADO avec trappes d'aération intégrées, système magnétique avec amortisseur intégré dans la porte</p> <p>2 x CAN-Bus CMC III : RJ45 pour câble CAN-Bus</p> |
| Domaines d'application      | <p>Surveillance des armoires dans les domaines informatiques, industriels et de gestion des bâtiments.</p> <p>Surveillance des armoires, des locaux et des conteneurs dans le domaine informatique.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Matériau                    | Plastique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Finition                    | Face avant : lisse<br>Coffret : Texturé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Couleur                     | RAL 9005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Composition de la livraison | <p>Sonde de température avec câble de raccordement (joint à la livraison)</p> <p>Avec matériel de fixation pour le montage sur surfaces planes</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Caractéristiques

|                                              |                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plage de température de fonctionnement       | 0 °C...45 °C                                                                                                                                                                   |
| Taux d'humidité de l'air (sans condensation) | 5...95 %                                                                                                                                                                       |
| Unité d'emballage                            | 1 p.                                                                                                                                                                           |
| Numéro du tarif douanier                     | 90330090                                                                                                                                                                       |
| Description produit                          | DK Unité de contrôle ADO pour le système automatique d'ouverture des portes, commande de jusqu'à 2 kits de porte et 2 kits d'extension de porte pour LCP, L138 x H40 x P132 mm |

## Approbation

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Approbation | UL + C-UL (listed) |
|-------------|--------------------|