

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.730

Rails de montage 14 x 39 mm

État: 07.07.2026 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.730 - Rails de montage 14 x 39 mm pour armoires électriques VX, VX SE, armoires PC, coffrets électriques AX et stations de travail industrielles IW

Pour la fixation de goulottes de câbles, de supports de goulotte, d'équipements de porte, etc.



Caractéristiques

| | |
|--|--|
| Référence | VX 8619.730 |
| Description produit | Pour la fixation de goulottes de câbles, de supports de goulotte, d'équipements de porte, etc. |
| Matériau | Tôle d'acier |
| Finition | Zinguée |
| Composition de la livraison | Matériel de fixation inclus |
| Distance between fixing points | 675 mm |
| Convient à la largeur de porte | 800 mm |
| Possibilités de montage VX | En largeur de porte 800 mm |
| Possibilités de montage VX SE | En largeur de porte 800 mm |
| Possibilités de montage AX | En hauteur de coffret 800 mm, en association avec le rail pour équipement intérieur AX |
| Possibilités de montage des coffrets électrique AX en acier inoxydable | Dans une profondeur d'enveloppe de 800 mm |

Caractéristiques

| | |
|--|---|
| Possibilités de montage des coffrets électriques AX en polyester | En largeur de porte 800 mm |
| Possibilités de montage PC | En largeur de porte 800 mm |
| Possibilités de montage CX | En largeur de porte 800 mm |
| Possibilités de montage socle VX | En largeur de socle 850 mm pour le montage aux pièces d'angle |
| Consigne de montage | Pour intégration dans coffrets AX en tôle d'acier uniquement si équipé d'un rail d'aménagement intérieur AX |
| Remarque | Des vis à tôle ou des vis auto-taraudeuses M5 sont nécessaires pour le montage des propres composants sur le rail de montage |
| Convient à | Type de coffret: VX VX SE PC AX Coffrets AX en polyester Pupitre monobloc CX Partie inférieure de pupitre CX Suitable for width or height or depth: 800 mm |
| Convient à | Socles VX |
| Unité d'emballage | 4 p. |
| Poids net | 1,4 kg |
| Poids brut | 1,588 kg |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine) | 10,52 |
| Numéro du tarif douanier | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| Description produit | VX Rails de montage 14 x 39 mm, pour profondeur de porte : 800 mm |

Approbation

Explications

PCF-declaration