


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7998.206

## RiMatrix S

État: 13.03.2026 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7998.206 - RiMatrix S Conteneur standard

Le module de salle informatique standardisé est intégré dans un conteneur et peut ainsi être installé à l'extérieur.



## Caractéristiques

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                                        | DK 7998.206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Description produit                              | Le module de salle informatique standardisé est intégré dans un conteneur et peut ainsi être installée à l'extérieur.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Composition de la livraison                      | Conteneur robuste en tôle d'acier dans une ossature renforcée pour une répartition optimale du poids<br>Équipement intérieur protégé par des matériaux d'isolation thermique<br>Conseil et calcul du retour sur investissement<br>Livraison et intégration dans l'infrastructure du client<br>Documentation, formation théorique et pratique<br>Hotline et service après-vente / Contrats de maintenance |
| Profondeur utile                                 | 7 000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hauteur utile                                    | 2 700 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Largeur utile                                    | 2 750 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Climatisation (ZUCS)                             | 60 kW + 10 kW<br>n+1 redondant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nombre de distributeurs principaux basse tension | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nombre de PDU Basic                              | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Serveuracks (600x2000x1200mm)                    | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

# Caractéristiques

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baie réseaux / serveurs combinée<br>(800 x 2000 x 1200 mm) | 1                                                                                                                                                                                                               |
| Caractéristiques de protection                             | Zone intérieure avec protection contre le vandalisme selon la classe de résistance II de la norme DIN EN 1631<br>Protection de base CEM<br>Étanchéité à la poussière et à l'eau IP 55 selon la norme CEI 60 529 |
| Design burglar protection                                  | Oui                                                                                                                                                                                                             |
| Dispositif d'humidification et de déshumidification        | en option                                                                                                                                                                                                       |
| Installation d'extinction de la salle                      | en option                                                                                                                                                                                                       |
| Design UPS                                                 | 60 kW + 20 kW<br>redondance n+1                                                                                                                                                                                 |
| Modèle                                                     | Single 6                                                                                                                                                                                                        |
| Dimensions                                                 | Largeur: 3.000 mm<br>Hauteur: 3.000 mm<br>Profondeur: 7.250 mm                                                                                                                                                  |
| Unité d'emballage                                          | 1 p.                                                                                                                                                                                                            |
| Numéro du tarif douanier                                   | 85371098                                                                                                                                                                                                        |
| ETIM 9                                                     | EC002499                                                                                                                                                                                                        |
| ECLASS 8.0                                                 | 27180207                                                                                                                                                                                                        |
| Description produit                                        | DK RiMatrix S Single 6 conteneur standard                                                                                                                                                                       |