



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.710

Rails de montage 14 x 39 mm




État: 01.02.2026 (La source: ittal.com/ch-fr)



FRIEDHELM LOH GROUP

VX 8619.710 - Rails de montage 14 x 39 mm pour armoires électriques VX, VX SE, armoires PC, coffrets électriques AX et stations de travail industrielles IW

Pour la fixation de goulottes de câbles, de supports de goulotte, d'équipements de porte, etc.



Caractéristiques

| | |
|--------------------------------|---|
| Référence | VX 8619.710 |
| Description produit | Pour la fixation de goulottes de câbles, de supports de goulotte, d'équipements de porte, etc. |
| Matériau | Tôle d'acier |
| Finition | Zinguée |
| Composition de la livraison | Matériel de fixation inclus |
| Distance between fixing points | 375 mm |
| Convient à la largeur de porte | 500 mm |
| Possibilités de montage VX | En largeur de porte 500 mm |
| Possibilités de montage VX SE | En largeur de porte 500 mm |
| Possibilités de montage AX | En largeur de coffret 400 mm et en hauteur de coffret 500 mm, en association avec le rail pour équipement intérieur AX Dans la porte principale d'une armoire de largeur 1000 mm |

Caractéristiques

| | |
|--|---|
| Possibilités de montage des coffrets électrique AX en acier inoxydable | Dans une profondeur d'enveloppe de 500 mm Dans une largeur d'enveloppe de 400 mm |
| Possibilités de montage des coffrets électriques AX en polyester | En largeur de porte 500 mm |
| Possibilités de montage AX en 3 parties | En profondeur de coffret 573 mm |
| Possibilités de montage CX | En partie supérieure et centrale du pupitre en profondeur, en association avec les rails d'aménagement intérieur CX En partie inférieure du pupitre de profondeur 500 mm En largeur de porte 500 mm |
| Possibilités de montage TP | En partie supérieure du pupitre pour construction en 3 parties en largeur de coffret 600 mm, en association avec le rail pour équipement intérieur TP, coffret électrique HD |
| Consigne de montage | Pour intégration dans coffrets AX en tôle d'acier uniquement si équipé d'un rail d'aménagement intérieur AX |
| Remarque | Des vis à tôle ou des vis auto-taraudeuses M5 sont nécessaires pour le montage des propres composants sur le rail de montage |
| Convient à | Type de coffret: VX VX SE TP AX Coffrets AX en polyester Coffrets muraux AX en 3 parties Pupitre monobloc CX Pupitres CX Suitable for width or height or depth: 500 mm |
| Unité d'emballage | 4 p. |
| Poids net | 0.8 |
| Poids brut | 0.92 |
| Numéro du tarif douanier | 73269098 |
| EAN | 4028177924635 |
| E-Number Sweden | E3465281 |

Caractéristiques

ETIM 9 EC002620

ECLASS 8.0 27189234