Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AX 2262.130 Caja mural AX, 3 piezas


Estado: 08-12-2025 (Fuente: rittal.com/cl-es)



AX 2262.130 - Caja mural AX, 3 piezas

El concepto de entrega de las cajas murales AX de tres piezas reduce la complejidad y aumenta la flexibilidad. Gracias al sistema modular AX/VX pueden utilizarse los armarios para diferentes aplicaciones. La estructura de tres piezas garantiza un fácil acceso.







Características

| Referencia | AX 2262.130 |
|--------------------|---|
| Ejecución | Armarios murales IT |
| Material | Pieza mural y basculante: chapa de acero, 1,5 mm Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm |
| Superficie | Texturizada |
| Color | Pieza mural y basculante: RAL 7035 Puerta transparente: RAL 7035/7015 (gris) |
| Unidad de envase | Pieza mural: Placa entrada de cables cerrada, arriba y abajo Pieza basculante con retícula de 25 mm en el marco frontal y posterior y dos guías perfil de 19", delante, montaje fijo Puerta transparente de diseño Cierre parte central: doble paletón 3 mm Cierre para puerta transparente de diseño: cierre de seguridad 3524 E Empuñadura Confort para bombines de cierre y cierre de 2 puntos |
| Unidades de altura | 21 UA |
| | |

© Rittal 2025 2

Características

| Dimensiones | Anchura: 600 mm Altura: 1.012 mm Profundidad: 373 mm |
|---|---|
| Pr. de montaje | 320 mm |
| Dimensiones interiores | Anchura interior: 502 mm Altura interior: 951 mm |
| Profundidad parte móvil | 216 mm |
| Profundidad de la pieza mural | 135 mm |
| Nº de cierres | 1 |
| Capacidad de carga pieza basculante (estática) | 750 N |
| Capacidad de carga pieza mural (estática) | 250 N |
| Material básico | Chapa de acero |
| Cierre | Ejecución cierre: Empuñadura Confort y cierre de 2 puntos Bombín de cierre: Bombín de seguridad con cierre nº 3524 E |
| Grado de protección IP según EN 60 529 | IP 54 en combinación con placa entrada de cables cerrada arriba y abajo |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 43 |
| Peso bruto | 44 |
| Información sobre la clase PCF | Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado |
| Código arancelario | 94032080 |
| EAN | 4028177983328 |
| ETIM 9 | EC002500 |
| ETIM 8 | EC002500 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| | |

© Rittal 2025 3

Aprobaciones

Explicaciones

Declaración de conformidad

© Rittal 2025