
### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# VX 1182.096 VX IT Open

Estado: 19-11-2025 (Fuente: rittal.com/cl-es)



## VX 1182.096 - VX IT Open

Ejecución VX IT estándar, sin puerta frontal ni trasera







#### Características

Referencia	VX 1182.096
Ejecución	Armazón de rack VX con chapa de techo
	sin puerta frontal ni dorsal
	con aireación
	sin laterales
Superficie	Armazón de armario: imprimación por inmersión
	Equipamiento interior: pintado
General colour	RAL 7035
Color	Bastidor del rack y techo: RAL 7035
	Equipamiento interior: RAL 9005

© Rittal 2025

#### Características

Unidad de envase	Armazón del armario Guías perfil de 482,6 mm (19") Piezas de distanciamiento, altura 50 mm, para levantar una cubierta
	por encima de la escotadura para ventiladores del techo, para una ventilación pasiva (adjuntas). No necesario en variantes sin escotadura.
	12 abrochadores de 19" 1 UA con contacto (adjuntos)
	25 tornillos cilíndricos con hexágono interior, conductores
	(adjuntos) Gama IPPC
	Chapa de techo, varias piezas, con entrada de cables lateral en la
	profundidad, en ambos lados, preparada para chapa con ventiladores
Dimensiones	Anchura: 800 mm
	Altura: 2.000 mm
	Profundidad: 800 mm
Unidades de altura	42 UA
Espacio de montaje disponible hacia el nivel de 19", delante/ detrás	150 mm / 130 mm
Distancia de niveles (estado de entrega)	520 mm
Fijación de 19"	atornilladas arriba y abajo en los travesaños
Ejecución	Estándar
Ejecución techo	varias piezas, con entrada de cables lateral en la profundidad, en ambos lados, preparada para chapa con ventiladores
Ejecución guías perfil	Guías perfil de 19" Standard en el VX IT
Ejecución suelo	abierto
Ejecución nivel(es) de 19"	delante y detrás
Capacidad de carga	8.000 N
Carga máx. (estática) por armario según UL 2416	8.000 N
Material básico	Chapa de acero
Unidad de embalaje	1 pza(s).

© Rittal 2025

3

#### Características

Peso neto	52.9	
Peso bruto	66.4	
EAN	4028177973305	
ETIM 9	EC002499	
ETIM 8	EC002499	
ECLASS 8.0	27180207	

# **Aprobaciones**

Explicaciones	Declaración del fabricante
	Declaración de conformidad

© Rittal 2025